

PHILIPS

Diamond Cut
UltraEfficient -alasvalo

UltraEfficient

3000 K

Valkoinen

8720169308084



UltraEfficient-alasvalo on energiaa säästävää valaistusratkaisu

Philips on kehittänyt erittäin tehokkaan alasvalon, jonka uusi teknologia vähentää raaka-aineiden tuhlausta ja energiankulutusta. Sen käyttöikä on hämmästyttävät 50 000 tuntia, yli kolme kertaa enemmän kuin Philipsin vastaavilla LED-alasvaloilla – ja se käyttää 50 % vähemmän energiaa. Kestävämpi valaistusratkaisu.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Philips myöntää LED-moduulille ja ohjaimelle 5 vuoden takuun

Valotehoste

- Laadukas hajotinPehmeä valo, tasainen valonjako

Materiaali ja viimeistely

- Laadukas metallimateriaali

Kohokohdat

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Lampulle tavallisesti myönnetyn 2 vuoden takuun lisäksi Philips myöntää LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja ohjain) 5 vuoden takuun.

Laadukas hajotin Pehmeä valo, tasainen valonjako



Tämä laadukas hajotin valaisee huoneet tasaisesti pehmeällä valolla.

Laadukas metallimateriaali



Kestävä ja näyttävä metallimateriaali takaa vankan viimeistelyn.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metallia, Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 25 000
- Nimelliskäyttöikä: 50 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 110
- Väripisteiden ero: 5 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 3000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 155

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Ruokailutila, Olohuone, Toimisto
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Upotettavat valaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort, UltraEfficient

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 22 mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.35
- Teho: 2

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,08 kg
- Uputussyvyys: 0 mm
- Kokonaiskorkeus: 50 mm
- Kokonaispituus: 90 mm
- Kokonaisleveys: 90 mm
- Upotettavan valaisimen asennusaukko: 8.0 cm x 8.0 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Halkaisija: 90 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 310
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: 3000
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähteiden määrä: 1

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169308084
- Nettopaino: 0,08 kg
- Bruttopaino: 0,11 kg
- Korkeus: 10,8 cm
- Pituus: 10,8 cm
- Leveys: 5,6 cm

