

PHILIPS

LED-putki HF T5

LED

1 200 mm

4000 K

G5



8720169309562



Kestävä ja laadukas LED-valaistus

Philips LED-putki on helppo ja nopea tapa korvata vanhat loisteputket nykyaikaisella ja tehokkaalla LED-tekniikalla. Philips LED-putki sopii täydellisesti tiloihin, joissa tarvitaan paljon valoa.

Laadukasta valoa

- Silmillesi sopivaa valoa

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Nauti LED-tekniikan tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon laadusta. Säästä yli 40 % energiaa korvaamalla loisteputket (jotka on EU-asetuksen mukaan kielletty vuodesta 2023).

Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

- Jopa 35 000 tunnin käyttöikä pidentää valonlähteiden vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta jopa 35 vuotta.

Erinomainen vaihtoehto vanhoille loisteputkillesi

- Suunniteltu ja testattu toimimaan erilaisten elektronisten liitäntälaitteiden kanssa.

Kohokohdat

Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä ja luoda heijastusta. Liian pehmeä valo taas saattaa aiheuttaa välkymistä. Nyt voit valita silmille sopivaa valoa, joka myös luo kotiin tunnelmaa.

Säästää yli 40 % energiaa loisteputkiin verrattuna
Pitkä 35 000 tunnin käyttöikä
Yhteensopiva elektronisen liitäntälaitteen kanssa

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: T5
- Pistoke: G5
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 35 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 200
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 4000 K
- Valovirta: 2500 lm
- Valotehokkuus (nimellinen): 146

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- Hyväksyntämerkit: KEMA Keur -sertifikaatti, RoHS-direktiivin mukainen
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169309562
- Tilauskoodi: 872016930956200
- Tuotteen nimi: LED T5 HF 1200mm 17.1W G5 CW HE 1CT/4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.9
- Jännite: AC 70-120 V
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): D
- Teho: 17,1
- Energiankulutus kWh/1000 h: 18

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 1 163 mm
- Kokonaispituus: 1 163 mm
- Kokonaisleveys: 19 mm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 30K-100K
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1880099
- Liitäntälaitteiden yhteensopivuus: HF

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169309562
- Nettopaino: 0,16 kg
- Bruttopaino: 0,17 kg
- Korkeus: 120,6 cm
- Pituus: 3,1 cm
- Leveys: 2,4 cm



Julkaisupäivä: 2026-06-10
Versio: 0.193

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com