

# PHILIPS

## LED-putki HF T5

LED

900 mm

4000 K

G5



8720169309647



# Kestävä ja laadukas LED-valaistus

Philips LED-putki on helppo ja nopea tapa korvata vanhat loisteputket nykyaikaisella ja tehokkaalla LED-tekniikalla. Philips LED-putki sopii täydellisesti tiloihin, joissa tarvitaan paljon valoa.

### Laadukasta valoa

- Silmillesi sopivaa valoa

### Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Nauti LED-tekniikan tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon laadusta. Säästä yli 40 % energiaa korvaamalla loisteputket (jotka on EU-asetuksen mukaan kielletty vuodesta 2023).

### Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

- Jopa 35 000 tunnin käyttöikä pidentää valonlähteiden vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta jopa 35 vuotta.

### Erinomainen vaihtoehto vanhoille loisteputkillesi

- Suunniteltu ja testattu toimimaan erilaisten elektronisten liitäntälaitteiden kanssa.

# Kohokohdat

## Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä ja luoda heijastusta. Liian pehmeä valo taas saattaa aiheuttaa välkymistä. Nyt voit valita silmille sopivaa valoa, joka myös luo kotiin tunnelmaa.

**Säästää yli 40 % energiaa loisteputkiin verrattuna**  
**Pitkä 35 000 tunnin käyttöikä**  
**Yhteensopiva elektronisen liitäntälaitteen kanssa**

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: T5
- Pistoke: G5
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 35 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 200
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 4000 K
- Valovirta: 1700 lm
- Valotehokkuus (nimellinen): 147

## Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- Hyväksyntämerkit: KEMA Keur -sertifikaatti, RoHS-direktiivin mukainen
- LED-innovaatiot: EyeComfort

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169309647
- Tilauskoodi: 872016930964700
- Tuotteen nimi: LED T5 HF 900mm 11.5W G5 CW HE 1CT/4

## Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.9
- Jännite: AC 60-100 V
- Teho: 11,5
- Energiankulutus kWh/1000 h: 12

## Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 863 mm
- Kokonaispituus: 863 mm
- Kokonaisleveys: 19 mm

## Tekniset tiedot

- Taajuus: 30K-100K
- Lampputeknologia: LED
- Liitäntälaitteiden yhteensopivuus: HF

## Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

#### Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

#### Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169309647
- Nettopaino: 0,12 kg
- Bruttopaino: 0,14 kg
- Korkeus: 90,6 cm
- Pituus: 3,1 cm
- Leveys: 2,4 cm



Julkaisupäivä: 2026-06-10  
Versio: 0.193

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)