

# PHILIPS

Filamentti kynttilälamppu  
huurrettu 40 W P45 E27

UltraEfficient

2700K

485 lm

50 000 h



8720169310872



## UltraEfficient on kaikkien aikojen energiatehokkain LED- lamppumme

Philips LED -lamput tarjoavat kauniin ja lämpimän valkoisen valon, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittäviä energiansäästöjä. Tyylikkäästi muotoiltu LED-lamppu korvaa täydellisesti perinteiset huurrettut lamput.

### Laadukasta valoa

- Silmiesi mukavuuden puolesta

### Suunniteltu kestämaan pidempään ja säästämään enemmän energiaa

- Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta

# Kohokohdat

## Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä

valo aiheuttaa välkkymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

## Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta



Lamppuja ei tarvitse vaihtaa usein. UltraEfficient-LED-lamppujen käyttöikä on jopa 50 000 tuntia, ja ne kestävät 3,5 kertaa pidempään kuin Philipsin tavalliset LED-lamput. Voit siis nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 50 vuoden ajan.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu luster
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

## Polttimon mitat

- Korkeus: 8 cm
- Leveys: 4,5 cm

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 500 000
- Nimelliskäyttöikä: 50 000 tuntia

## Ympäristöystävällisyys

- Disposal of the product: Hävitä tuotteen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 300 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valovirta: 485 lm

## Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort, UltraEfficient

## Muut ominaisuudet

- Tehokkuus: 210 lm/W

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169310872
- Tilauskoodi: 872016931087200
- Tuotteen nimi: LED CLA 40W P45 E27 2700K FR UE SRT4

## Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.4
- Jännite: AC 220-240 V
- Teho: 2,3 W
- Tehon vastaavuus: 40 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A

#### Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 8 cm

#### Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 1881209

#### Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169310872
- Nettopaino: 0,02 kg
- Bruttopaino: 0,03 kg
- Korkeus: 12,7 cm
- Pituus: 5,3 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-04-17  
Versio: 0.305

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)