

PHILIPS

Filamenttilamppu
meripihka 50 W A60 E27

LED

2 200–2 700 K


640 lm

15 000 h

Himmennys



8720169323438



Tyylikäs ulkonäkö

Uusi Deco-valikoima muuntaa kotisi täydellisellä lämpimän valkoisella valolla luoden tyylikkään tunnelman.

Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

- Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

Kohokohdat

Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna



”Tämä kaunis lamppu, jossa on näkyvä hehkulanka, tuo tyyliä ja nostalgiaa mihin tahansa huoneeseen. Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna.”

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Amber
- Himmennettävä: Kyllä
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 330 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2200–2700 K
- Valovirta: 640 lm
- Valotehokkuus (nimellinen): 91 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169323438
- Tilauskoodi: 872016932343800
- Tuotteen nimi: LED 50W A60 E27 AMBER WGD SP

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.7
- Jännite: AC 230 V
- Tehon vastaavuus: 50 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Virrankulutus: 7 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 7

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 108 mm
- Kokonaispituus: 108 mm
- Kokonaisleveys: 60 mm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- EPREL-rekisteröintinumero: 1902862
- voiko sitä käyttää suljetuissa valaisimissa? No

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169323438
- Nettopaino: 0,03 kg
- Bruttopaino: 0,05 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 6,5 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-13
Versio: 0.176

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com