

PHILIPS

Filamenttilamppu
meripihka 50 W ST64 E27

LED

2 200–2 700 K

640 lm

15 000 h

Himmennys



8720169323452



Tyylikäs ulkonäkö

Uusi Deco-valikoima muuntaa kotisi täydellisellä lämpimän valkoisella valolla luoden tyylikkään tunnelman.

Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

- Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

Kohokohdat

Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna



”Tämä kaunis lamppu, jossa on näkyvä hehkulanka, tuo tyyliä ja nostalgiaa mihin tahansa huoneeseen. Näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna.”

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Amber
- Himmennettävä: Kyllä
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 330
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2200–2700 K
- Valovirta: 640 lm
- Valotehokkuus (nimellinen): 91

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169323452
- Tilauskoodi: 872016932345200
- Tuotteen nimi: LED 50W ST64 E27 AMBER WGD SP

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.7
- Jännite: AC 230 V
- Tehon vastaavuus: 50
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Teho: 7
- Energiankulutus kWh/1000 h: 7

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 140 mm
- Kokonaispituus: 140 mm
- Kokonaisleveys: 64 mm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 1902861

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169323452
- Nettopaino: 0,04 kg
- Bruttopaino: 0,07 kg
- Korkeus: 17,7 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 7,5 cm



Julkaisupäivä: 2026-06-10
Versio: 0.182

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com