

PHILIPS

Filamenttilamppu
kirkas 15 W T20 E14

LED

2700K

135 lm

15 000 h



8720169336650



Ensiluokkaiset LED-lamput kotiin

LED-lampuilla luot helposti toimivan yleisvalaistuksen kotiin. Vähennä lamppujen vaihtotarvetta tinkimättä valaistuksen laadusta.

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat kynttilähehkulamppua

Kohokohdat

Muoto ja koko vastaavat kynttilähehkulamppua

Kauniin muotoilunsa ja tuttujen
mittojensa ansiosta tämä energiaa
säästävä LED-kynttilälamppu on

nykyaikainen ja kestävä vaihtoehto
perinteiselle kynttilähehkulamppulle.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: T20
- Pistoke: E14
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen
käyttöiän päätyttyä noudattaen
paikallisia määräyksiä. Älä hävitä
tuotetta tavallisen kotitalousjätteen
mukana. Tuotteen asianmukainen
hävittäminen auttaa ehkäisemään
mahdollisia haittoja ympäristölle ja
ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 300 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 135 lm
- Valotehokkuus (nimellinen): 90 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8720169336650
- Tilauskoodi: 872016933665000
- Tuotteen nimi: LED classic 15W T20
E14 WW CL ND SRT6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.4
- Jännite: AC 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 15 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): F
- Virrankulutus: 1,5 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 2

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 56 mm
- Kokonaispituus: 56 mm
- Kokonaisleveys: 20 mm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- EPREL-rekisteröintinumero: 1945452
- voiko sitä käyttää suljetuissa
valaisimissa? No

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169336650
- Nettopaino: 0,01 kg
- Bruttopaino: 0,02 kg
- Korkeus: 12,8 cm
- Pituus: 2,6 cm
- Leveys: 6,4 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-13
Versio: 0.286

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai
takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole
vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja
ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta
tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-
kilpittynus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com