

PHILIPS

Kinno seinävalaisimet
25W E27 (ei sisällä
lamppua)

Ulkovalaisimet

Ei sisällä lamppua

Musta

Vesitiivis

8720169351370



Nauti kauniista puutarhasta

Tämä trendikäs Philips Kenno -ulkovalaisin luo puutarhaan juuri toivomasi tunnelman.

Helppokäyttöinen

- Ei sisällä lamppua

Tuo muotoilua puutarhaasi

- Tyylikästä, nykyaikaista muotoilua puutarhaan
- Valitse ulkoseinävalaisimet

Ensiluokkainen laatu

- Laadukas materiaali

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

Kohokohdat

Ei sisällä lampua

Valaisimen mukana ei ole lampua, joten voit valita huoneeseen ja omaan makuusi sopivan tehoisen lampun. Philipsin LED-lamput takaavat korkealaatuisen ja pitkäkestoisen valovirran.

Tyylikästä, nykyaikaista muotoilua puutarhaan

Philipsin nykyaikaisesti muotoillut valaisimet ovat tyylikkäättä mutta hillittyjä, kauniita päivin ja öin viemättä kuitenkaan huomiota puutarhasta tai terassista. Valaisinvaihtoehtoja on runsaasti, joten löydät varmasti makusi ja ulkotilojesi mukaisen valaisimen.

Valitse ulkoseinävalaisimet

Tuo ulkotilojesi parhaat puolet esiin tällä seinävalaisimella, joka sopii täydellisesti lähelle ulko-ovea tai terassin seinälle.

Laadukas materiaali



Philips-ulkovalaisimessa on käytetty laadukkaita materiaaleja, ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Vankkarakenteinen ja kestävä valaisin on ruostesuojattu, ja se kestää kaikenlaisia sääolosuhteita.

IP44 – säänkestävä



Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metall

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei säädettävissä
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: ei
- Liiketunnistin: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Keskipiste: ei

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vettä hylkivä

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 1,19 kg
- Kokonaiskorkeus: 250 mm
- Kokonaispituus: 170 mm
- Kokonaisleveys: 210 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Lampputeknologia: LED
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- Kanta/kupu: E27
- Vaihtolampun enimmäisteho: 25
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169351370
- Nettopaino: 1,19 kg
- Bruttopaino: 1,39 kg
- Korkeus: 28 cm
- Pituus: 20 cm
- Leveys: 24 cm

