

# PHILIPS

Blaise  
pylväsvalaisimet 1,5W

UltraEfficient Solar

3 000 K

Antrasiitti

Linkitettävä; liiketunnistin; aurinkoenergia; vesitiivis



8720169362109



## Kestävä aurinkokennokäyttöinen ulkovalaisin kaikkiin vuodenaikoihin

Philips on kehittänyt erittäin tehokkaan LED-aurinkokennoukkovalaisimen, jonka uusi tekniikka vähentää hiilidioksidipäästöjä, raaka-aineiden tuhlausta ja energiankulutusta. Sen käyttöikä on hämmästyttävät 50 000 tuntia eli yli viisi kertaa enemmän kuin Philipsin vastaavilla LED-ulkovalaisimilla. Kestävämpi valaistusratkaisu.

### Helppo asentaa

- Johdotusta ei tarvita

### Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Käyttöikä jopa 50 000 tuntia

### Ensiluokkainen laatu

- Kestävä muotoilu ja PowerShield-pinnoite

### Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

8720169362109

**Erityisominaisuudet**

- Dual-Brightness-valo

**Laadukasta valoa**

- Kirkas valkoinen valo (3 000 K)

# Kohokohdat

## Johdotusta ei tarvita



Tämä valo toimii täysin aurinkoenergialla. Johtoja ei tarvita, joten valot on helppo sijoittaa ja siirtää minne tahansa pihalla ja muilla ulkoalueilla.

## Käyttöikä jopa 50 000 tuntia



Luotettava ja laadukas valo, joka kestää jopa 50 000 tuntia. Voit ottaa rennosti, kun valaisimien ylläpidosta ei tarvitse huolehtia vuosiin. Samalla saat kotiisi täydellisen tunnelmavalaistuksen.

## Kestävä muotoilu



PowerShield-suojausUlkovalaisimet pysyvät erinomaisessa kunnossa Interponin suorituskykyisen Interponin suorituskykyisen jauhemaalipinnoitteen ansiosta. Interpon on AkzoNobel-tuotemerkki. Perinteisiä maaleja kestävämpänä se suojaa haalistumiselta, naarmuilta, kolhuilta ja ruostumiselta, joten valaisimet pysyvät kauniina ja suorituskykyisinä pitkään.

## IP44 – säänkestävä




Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

## Dual-Brightness-valo

Dual-Brightness-ominaisuuden avulla voit luoda monipuolisen ja tyylikkään tunnelmavalon. Valo himmenee, kun sen lähellä ei oleskella, ja kirkastuu automaattisesti, kun ihmisiä on paikalla. Näin saat juuri sopivan valaistuksen tarpeen mukaan.

## Kirkas valkoinen valo (3 000 K)



Tiesitkö, että valkoisen valon eri sävyt on jaettu väriämpötiloihin, joita mitataan Kelvininä (K)? Matalammat väriämpötilat tarkoittavat lämmintä, miellyttävää valkoista valoa, kun taas korkeammat väriämpötilat tarkoittavat viileää, energisoivampaa valkoista valoa. Tämä valaisin tuottaa kirkasta valkoista valoa, jonka väriämpötila on 3 000 K.

# Tekniset tiedot

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Antrasiitti
- Materiaali: Metalli, Muovi

## Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 50 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: Ei säädettävissä
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Päivä-/yötunnistin: Kyllä
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin: Kyllä
- Aurinkoenergia: Kyllä
- Keskipiste: ei

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 120
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 3000 K

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Pylväsvalaisimet
- EyeComfort: ei
- LED-innovaatiot: UltraEfficient
- Lisäominaisuudet: Linkitettävä, Tunnistin, Aurinkokennovalaisin, Vettä hylkivä

## Tehonkulutus

- Teho: 1,5

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,53 kg
- Kokonaiskorkeus: 690 mm
- Kokonaispituus: 120 mm
- Kokonaisleveys: 120 mm

## Huolto

- Takuu: 5 vuotta

## Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 250/20
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Valkoinen valo
- Verkkovirta: DC 4
- Himmennettävä valaisin: Ei
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka III – Erityisen pieni jännite
- Valonlähde vaihdettavissa: ei

## Polttimo

- Päivitetty ohjelmisto: ei

## Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169362109
- Nettopaino: 0,53 kg
- Bruttopaino: 0,81 kg
- Korkeus: 37,5 cm
- Pituus: 14,5 cm
- Leveys: 18,5 cm



Julkaisupäivä: 2026-06-13  
Versio: 0.288

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)