

PHILIPS

Nissa
pylväsvalaisimet 1,8W

UltraEfficient Solar

3 000 K

Musta

Liiketunnistin; aurinkoenergia; vesitiivis



8720169362147



Kestävä aurinkokennokäyttöinen ulkovalaisin kaikkiin vuodenaikoihin

Philips on kehittänyt erittäin tehokkaan LED-aurinkokennoukkovalaisimen, jonka uusi tekniikka vähentää hiilidioksidipäästöjä, raaka-aineiden tuhlausta ja energiankulutusta. Sen käyttöikä on hämmästyttävät 50 000 tuntia eli yli viisi kertaa enemmän kuin Philipsin vastaavilla LED-ulkovalaisimilla. Kestävämpi valaistusratkaisu.

Helppo asentaa

- Johdotusta ei tarvita

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Käyttöikä jopa 50 000 tuntia

Ensiluokkainen laatu

- Laadukas materiaali

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

8720169362147

Erityisominaisuudet

- Dual-Brightness-valo

Laadukasta valoa

- Kirkas valkoinen valo (3 000 K)

Kohokohdat

Johdotusta ei tarvita



Tämä valo toimii täysin aurinkoenergialla. Johtoja ei tarvita, joten valot on helppo sijoittaa ja siirtää minne tahansa pihalla ja muilla ulkoalueilla.

Käyttöikä jopa 50 000 tuntia




Luotettava ja laadukas valo, joka kestää jopa 50 000 tuntia. Voit ottaa rennosti, kun valaisimien ylläpidosta ei tarvitse huolehtia vuosiin. Samalla saat kotiisi täydellisen tunnelmavalaistuksen.

Laadukas materiaali



Philips-ulkovalaisimessa on käytetty laadukkaita materiaaleja, ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Vankkarakenteinen ja kestävä valaisin on ruostesuojattu, ja se kestää kaikenlaisia sääolosuhteita.

IP44 – säänkestävä




Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioitusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

Dual-Brightness-valo

Dual-Brightness-ominaisuuden avulla voit luoda monipuolisen ja tyylikkään tunnelmavalon. Valo himmenee, kun sen lähellä ei oleskella, ja kirkastuu automaattisesti, kun ihmisiä on paikalla. Näin saat juuri sopivan valaistuksen tarpeen mukaan.

Kirkas valkoinen valo (3 000 K)



Tiesitkö, että valkoisen valon eri sävyt on jaettu värielämpötiloihin, joita mitataan Kelvineinä (K)? Matalammat värielämpötilat tarkoittavat lämmintä, miellyttävää valkoista valoa, kun taas korkeammat värielämpötilat tarkoittavat viileää, energisoivampaa valkoista valoa. Tämä valaisin tuottaa kirkasta valkoista valoa, jonka värielämpötila on 3 000 K.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 50 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Päivä-/yötunnistin: Kyllä
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin: Kyllä
- Aurinkoenergia: Kyllä
- Keskipiste: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 120 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 3000 K

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Patio
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Pylväsvalaisimet
- EyeComfort: ei
- LED-innovaatiot: UltraEfficient
- Lisäominaisuudet: Tunnistin, Aurinkokennovalaisin, Vesitiivis

Tehonkulutus

- Virrankulutus: 1,8

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,53 kg
- Kokonaiskorkeus: 690 mm
- Kokonaispituus: 120 mm
- Kokonaisleveys: 120 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 250/25
- Valon väri: 3000
- Verkkovirta: DC 4
- Himmennettävä valaisin: Ei
- IP-koodi: IP44 | Johtosuojattu ja roiskesuojattu
- Turvallisuusluokka: Luokka III – Erityisen pieni jännite
- Valonlähde vaihdettavissa: ei

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169362147
- Nettopaino: 0,53 kg
- Bruttopaino: 0,81 kg
- Korkeus: 37,5 cm
- Pituus: 14,5 cm
- Leveys: 18,5 cm

