

PHILIPS

Valen kattovalaisin
neliö 13 W

Kattovalaisimet

2 200–6 500 K

Valkoinen

Himmennettävä;Kaukosäädin;S
äädettävä valkoinen;WarmGlow

8720169385191



Säädä tunnelmaa helposti

Philips LED All-In-One -kattovalaisimella voit mukauttaa valaistusasetuksia helposti, joustavasti ja kätevästi muutamalla kaukosäätimen painalluksella. Silmillesi sopiva valaistus lisää viihtyvyyttä. Luo haluamasi tunnelma valolla, jonka voi mukauttaa käyttötarpeeseen.

Laadukasta valoa

- EyeComfort – silmille sopiva valo

Sopii sisätiloihisi

- Erittäin ohut malli

Helppo nauttia

- Helppo asentaa

Ohjaus

- Tee hetkestä ikimuistoinen. Säädettävä ja himmennettävä (sisältää kaukosäätimen)
- Säädettävä värilämpötila ja kirkkaus

Kohokohdat

EyeComfort – silmille sopiva valo



Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkynnän,

stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Tämä Philipsin LED-valaisin ei ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan se toimii tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan.

Erittäin ohut malli

Ohut muotoilu sopii erityisesti tiloihin, joissa huonekorkeus on matala. Valaisin asettuu huomaamattomasti kattoon vasten.

Helppo asentaa

Asennus on todella vaivatonta. Kiinnitä tai ripusta turvallisesti seinälle tai kattoon ja kytke liitännät: valaisin on näin helposti käyttövalmis.

Tee hetkestä ikimuistoinen. Säädettävä ja himmennettävä (sisältää kaukosäätimen)

Helppokäyttöisellä kaukosäätimellä voit himmentää valot mielesi mukaan.

Säädettävä värilämpötila ja kirkkaus

Värilämpötilaa ja kirkkautta säätämällä voit muuttaa huoneen tunnelmaa ja sovittaa valon erilaisiin tilanteisiin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 20 vuosi
- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 20 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2200–6500 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 119 lm/W

Yleistä

- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, Kaukosäädin, Säädettävä valkoinen, WarmGlow

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 117 mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 1,2 kg
- Kokonaiskorkeus: 40 mm
- Kokonaispituus: 300 mm
- Kokonaisleveys: 300 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 1550 (@2700K)
- Valon väri: 2 200–6 500 K
- Verkkovirta: AC 220–240
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojattu
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169385191
- Nettopaino: 1,05 kg
- Bruttopaino: 1,25 kg
- Korkeus: 30 cm
- Pituus: 6,2 cm
- Leveys: 30 cm



Julkaisupäivä:
2025-09-03
Versio: 0.278

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com