

PHILIPS

Reuel
ulkokohdevalaisimet 1,5W

Ulkovalaisimet

2 700 K

Musta

Pienjännite;vesitiivis



8720169386914



Puutarhavalaisin, jonka voit vain kytkeä, kytkeä ja nauttia.

Voit asentaa Philips GardenLink -valikoiman pienjännitevalaisimet ulkotiloihin itse helposti ja turvallisesti. Yhdistä useita valaisimia yhteen virtalähteeseen ja kytke se tavalliseen pistorasiaan. Voit lisätä valaisimia ja vaihtaa niiden paikkoja mielesi mukaan. Käyttöönotto on helppoa, ja pienjännitteen ansiosta sinulle, lapsillesi tai lemmikeillesi ei aiheudu vaaraa.

Helppokäyttöinen

- Yhteensopiva kaikkien GardenLink-valaisimien ja -lisävarusteiden kanssa
- Helppo asentaa Twist & Lock -liittimien ansiosta

Turvallinen

- 24 voltin jännite lisää turvallisuutta

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Käyttöikä jopa 20 000 tuntia

Laadukasta valoa

- Lämmin valkoinen valo (2 700 K)

Kohokohdat

Yhteensopiva kaikkien GardenLink-valaisimien ja -lisävarusteiden kanssa

Jokaisessa GardenLink-valaisimessa on sama Twist & Lock -liitin helppoa asennusta ja liittämistä varten. Voit siirtää valaisimia ja lisävarusteita tarpeen mukaan, jotta saat valoa pihan jokaiselle alueelle.

Helppo asentaa Twist & Lock -liittimien ansiosta

Erittäin helppo asentaa ja liittää muihin tuotteisiin Twist & Lock -liittimillä. Kytke valaisimet ja nauti!

24 voltin jännite lisää turvallisuutta

Pienjännitteiset (24 V) valot voi asentaa turvallisesti itse ilman sähköiskun vaaraa – sähköasentajaa ei tarvita.

Käyttöikä jopa 20 000 tuntia



Luotettavan ja laadukkaan LED-valaisimen käyttöikä on jopa 20 000 tuntia. Voit nauttia täydellisestä pihavalalaistuksesta levollisin mielin vuosikausien ajan.

Lämmin valkoinen valo (2 700 K)



Tiesitkö, että valkoisen valon eri sävyt on jaettu väriämpötiloihin, joita mitataan Kelvineinä (K)? Matalammat väriämpötilat tarkoittavat lämmintä, miellyttävää valkoista valoa, kun taas korkeammat väriämpötilat tarkoittavat viileää, energisoivampaa valkoista valoa. Tämä valaisin tuottaa lämmintä, rentouttavaa valoa, jonka väriämpötila on 2 700 K.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 20 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: Ei säädettävissä
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Keskipiste: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 55
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Maahan asennettavat kohdevalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Matalajännite, Vettä hylkivä

Tehonkulutus

- Teho: 1,5

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,225 kg
- Kokonaiskorkeus: 270 mm
- Kokonaispituus: 60 mm
- Kokonaisleveys: 60 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 180
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Lämmin valkoinen valo
- Verkkovirta: DC 24
- Himmennettävä valaisin: Ei
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: E
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka III – Erityisen pieni jännite
- Valonlähde vaihdettavissa: ei
- Valonlähteiden määrä: 1

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169386914
- Nettopaino: 0,23 kg
- Bruttopaino: 0,3 kg
- Korkeus: 29,2 cm
- Pituus: 8 cm
- Leveys: 8 cm

