

PHILIPS

Projectline Batten


LED-valaisin

Valitse 1 lämpötila
seinäkytkimellä – 3 000 K / 6
500 K / 4 000 K

Helppo asentaa pistokkeen
avulla; käytä
oletusvärilämpötilaa: 3 000 K

90 cm

Liitettävissä 8 valaisimeen



8720169510388



Ammattitasoista laatua projektiisi

Energiatarkkoja LED-valolistoja, ammattitasoista LED-valoa eri käyttökohteisiin. ProjectLine-valolista säästää energiaa ja soveltuu lukuisiin eri käyttökohteisiin. Uuden sukupolven valolistat mahdollistavat miellyttävän ja ajankohtaan sopivan värilämpötilan valinnan kolmesta valmiista vaihtoehdosta. Valolista voidaan asentaa seinälle (vaakasuunnassa) ja katolle.

Ympäristöystävällinen valinta

- Energiansäästö alkaa, kun sytytät valot

Korkealaatuiseen valaistukseen

- Voit luottaa siihen, mitä Philips-pakkauksessa sanotaan

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 30 000 tuntia

Kohokohdat

Energiaa säästävä

Kaikki Philipsin energiansäästälamput pienentävät sähkölaskua heti, kun painat kytkintä. Ne käyttävät elinkaarensa aikana vähemmän kilowatteja, joten säästät selvää rahaa. Energiansäästö vaihtelee lampun tyyppin ja tekniikan mukaan.

Luotettavaa laatua

Philips pitää lamppujen suorituskykyä koskevan lupauksensa. Voit luottaa siihen, mitä Philips-pakkauksessa sanotaan valovirrasta, käyttöiästä ja vastaavuudesta hehkulampan tehoon.

Käyttöikä jopa 30 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöiän jopa 30 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Kotelon väri: Valkoinen RAL 9003
- Rungon materiaali: Polykarbonaatti
- Optisen kuvun/linssin viimeistely: Opaali
- Optisen kuvun/linssin materiaali: Polykarbonaatti

Kestävyys

- Ympäristön lämpötila: -20...+40 °C

Takuu

- Takuuaika: 2 vuotta

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): >80
- Valovirran toleranssi: +/-10%
- Värikoodi: 3000/4000/6500
- Jatkuva valontuotto: Ei
- Värilämpötila (nim.): 3000, 4000, 6500
- Alkuperäinen kromaattisuus: (0.44, 0.40) SDCM≤6
- Valonlähde vaihdettavissa: Ei
- Valaisimen valokeila: 120°
- Valovirta: 1 120 lm
- Enimmäishimmennystaso: Ei sovellettavissa
- Optiikan materiaali: Polykarbonaatti
- Optiikan tyyppi: Keilakulma 120°
- Kyllästetty punainen (R9): <50
- Suorituskyvyn varmistava käyttölämpötila Tq: 25 °C
- Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM): 1,6
- Valotehokkuus (nimellinen): 120 lm/W
- Häikäisyindeksi CEN: 25

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Hotellit & ravintolat, Puutarha & terassi
- Lisäominaisuudet: ProjectLine, Tunnistin, Vesitiivis

Muut ominaisuudet

- CE-merkintä: Kyllä
- RoHS-direktiivin mukainen: Kyllä
- Fotobiologinen riski: Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
- Fotobiologisen riskin tiedot: 0,2 m

Teho

- Tulojännite: 220–240
- Kytkevävirtasysäys: 5,69 A
- Kytkeäaika: 0,11 ms
- Tehokerroin (murtoluku): 0.5

Tehonkulutus

- Virrankulutus: 9,6 W
- Energiankulutuksen toleranssi: +/-10%

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 32 mm
- Kokonaispituus: 885 mm
- Kokonaisleveys: 20 mm

Tekniset tiedot

- Kaapeli: -
- Liitäntä: Pistorasia
- Ohjauslaitteen keskimääräinen vikaantumisaste 35 000 tunnin käyttöiän aikana: 7,5 %
- Liitäntälaitte mukana: Kyllä
- Kiinnitysmateriaali: -
- Tulenarkuusmerkintä: Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
- Välkymäärä (PstLM): 1
- Hehkulankatesti: Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
- Suojausluokan koodi: IP20 | Kosketussuojattu
- Viivatiheys: 50 or 60
- Mekaanisen iskusuojauksen koodi: IK02 | 0.2 J standard

- Ohjausyksiköiden lukumäärä: 1 yksikkö
- Tuotteiden määrä tyyppiin B 16 A johdonsuojakatkaisijassa: 145
- Suojausluokka IEC: Suojausluokka II
- Soveltuu satunnaiseen kytkentään: Kyllä
- Himmennettävä: Ei

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8720169510388
- Nettopaino: 0,21 kg
- Bruttopaino: 0,29 kg
- Korkeus: 3,2 cm
- Pituus: 113,5 cm
- Leveys: 4 cm



Julkaisupäivä: 2025-04-24
Versio: 0.205

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpailutus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com