

PHILIPS

Cilantro upotettava
kohdevalaisin

Upotettavat valaisimet

4000 K

Musta

8721103037992



Kolme kirkkauden tasoa. Erillistä himmennintä ei tarvita.

Ohut upotettava kohdevalaisin on helppo asentaa. Liitántärasia on ruuviton, joten ruuvimeisseliä ei tarvita. Valaisimen käyttöikä on 20 000 tuntia, joten voit nauttia laadukkaasta valaistuksesta pitkään. Lisäksi voit helposti vaihtaa valon kirkkautta kolmen kirkkaustason välillä painamalla valokatkaisijaasi.

Helppokäyttöinen

- Säädettävä spottipää

Laadukasta valoa

- EyeComfort – silmille sopiva valo

Kestävyys

- Käyttöikä jopa 20 000 tuntia

Kohokohdat

Säädettävä spottipää



Saat suunnattua valon haluamaasi suuntaan helposti säätämällä, kiertämällä tai taivuttamalla lampun spottipäätä.

EyeComfort – silmille sopiva valo



Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit

muun muassa välkynnän, stroboskooppisen ilmiön, häikäisyn, värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Tämä Philipsin LED-valaisin ei ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan se toimii tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan.

Käyttöikä jopa 20 000 tuntia

Philipsin LED-tekniikka pidentää tuotteen käyttöikään jopa 20 000 tuntiin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 10 000
- Nimelliskäyttöikä: 20 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Sisältää akut: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Väripisteiden ero: 5 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 4000 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 99 lm/W

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Ruokailutila, Keittiö, Olohuone
- Tyyppi: Upotettavat valaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 40 mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Virrankulutus: 5

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,08 kg
- Upotussyvyys: 0 mm
- Kokonaiskorkeus: 40 mm
- Upotettavan valaisimen asennusaukko: 6.8–7.5 cm x 6.8–7.5 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Halkaisija: 90 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 550
- Valon väri: 4000
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojaattu
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähteiden määrä: 1

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103037992
- Nettopaino: 0,08 kg
- Bruttopaino: 0,14 kg
- Korkeus: 10,7 cm
- Pituus: 8,7 cm
- Leveys: 6 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-24
Versio: 0.349

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com