

# PHILIPS

## Tobia kiskovalaisin

Kiskovalaisimet

Ei sisällä lampputta

Musta



8721103039910



## Helppo asentaa ja jatkaa rajattomasti.

Philips EasyLink -suurjännitteisellä kiskojärjestelmällä voit asentaa valaisimia kattoon juuri haluamallasi tavalla. Kiskojärjestelmässä voit lisätä ja poistaa useita erilaisia lampputta ja valaisimia vaivattomasti ilman lisävirtalähteitä. Ohut malli sulautuu sisustukseen.

### Helppokäyttöinen

- Säädettävä spottipää
- Lisää ja poista valaisimia helposti
- Valaise koti haluamallasi tavalla

### Rajattomat mahdollisuudet

- Runsaasti mahdollisuuksia mukauttamiseen

### Materiaali ja viimeistely

- Laadukas metallimateriaali

# Kohokohdat

## Säädettävä spottipää



Saat suunnattua valon haluamaasi suuntaan helposti säätämällä, kiertämällä tai taivuttamalla lampun spottipäätä.

## Lisää ja poista valaisimia helposti



Voit muuttaa kiskovalaistuksen kokoonpanoa kätevästi vaihtamalla kiskoja ja ilman ylimääräistä johdotusta. Kiskossa on integroitu maadoitusjohto, joten voit lisätä siihen itse minkä tahansa yhteensopivan 3-vaiheisen H-tyyppin kiskovalaisimen asettamalla sen helposti kiskolle.

## Valaise koti haluamallasi tavalla


Yhteensopiva monien lamppujen ja kohdevalaisimien kanssa, joten voit ohjata valaistuskokemusta kattavasti. Voit valita valon, joka vastaa omia käyttötarpeitasi parhaiten, kuten etäohjattavan himmennettävän lampun tai lampun, jonka valkoisen valon sävyä voi säätää kylmästä lämpimään.

## Runsaasti mahdollisuuksia mukauttamiseen



Monipuolista, jatkettavaa kiskovalaistusta Valitse kiskon pituus, virtalähde ja sopivimmat valaisimet laajasta valikoimasta.

## Laadukas metallimateriaali



Kestävä ja näyttävä metallimateriaali takaa vankan viimeistelyn.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metalli

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

**Lisäominaisuus/lisävaruste mukana**

- Sisältää akut: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: ei
- Mukana kauko-ohjain: ei

**Valon ominaisuudet**

- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

**Yleistä**

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Ruokailutila, Autotalli, Eteinen, Toimisto, Keittiö, Olohuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kiskovalaisimet

**Muut ominaisuudet**

- Lampun virta: 50 mA

**Tuotteen mitat ja paino**

- Nettopaino: 0,105 kg
- Kokonaiskorkeus: 130 mm
- Kokonaispituus: 40 mm
- Kokonaisleveys: 40 mm

**Huolto**

- Takuu: 3 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- Kanta/kupu: GU10
- Vaihtolampun enimmäisteho: 5
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojaattu
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8721103039910
- Nettopaino: 0,11 kg
- Bruttopaino: 0,13 kg
- Korkeus: 13,5 cm
- Pituus: 5 cm
- Leveys: 5 cm

