

PHILIPS

Colby kiskovalaisin


Kiskovalaisimet

Ei sisällä lampua

Valkoinen



8721103040053



Helppo asentaa ja jatkaa rajattomasti.

Philips EasyLink -suurjännitteisellä kiskojärjestelmällä voit asentaa valaisimia kattoon juuri haluamallasi tavalla. Kiskojärjestelmässä voit lisätä ja poistaa useita erilaisia lamppeja ja valaisimia vaivattomasti ilman lisävirtalähteitä. Ohut malli sulautuu sisustukseen.

Helppokäyttöinen

- Lisää ja poista valaisimia helposti
- Valaise koti haluamallasi tavalla

Erytisominaisuudet

- Säädettävä korkeus

Rajattomat mahdollisuudet

- Runsaasti mahdollisuuksia mukauttamiseen

Materiaali ja viimeistely

- Laadukas metallimateriaali

Kohokohdat

Lisää ja poista valaisimia helposti



Voit muuttaa kiskovalaistuksen kokoonpanoa kätevästi vaihtamalla kiskoja ja ilman ylimääräistä johdotusta. Kiskossa on integroitu maadoitusjohto, joten voit lisätä siihen itse minkä tahansa yhteensopivan 3-vaiheisen H-tyyppin kiskovalaisimen asettamalla sen helposti kiskolle.

Valaise koti haluamallasi tavalla

Yhteensopiva monien lamppujen ja kohdevalaisimien kanssa, joten voit ohjata valaistuskokemusta kattavasti. Voit valita valon, joka vastaa omia käyttötarpeitasi parhaiten, kuten etäohjattavan himmennettävän lampun tai lampun, jonka valkoisen valon sävyä voi säätää kylmästä lämpimään.

Säädettävä korkeus




Philips-valaisimen mukana toimitetaan pitkät johdot, joten voit säätää valaisimien korkeutta joustavasti. Valitse käyttötarpeeseen sopiva pituus.

Runsasti mahdollisuuksia mukauttamiseen



Monipuolista, jatkettavaa kiskovalaistusta. Valitse kiskon pituus, virtalähde ja sopivimmat valaisimet laajasta valikoimasta.

Laadukas metallimateriaali



Kestävä ja näyttävä metallimateriaali takaa vankan viimeistelyn.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metall

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Sisältää akut: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: ei
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Ruokailutila, Autotalli, Eteinen, Toimisto, Keittiö, Olohuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kiskovalaisimet

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 50 mA

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,28 kg
- Kokonaiskorkeus: 1 360 mm
- Kokonaispituus: 100 mm
- Kokonaisleveys: 100 mm

Huolto

- Takuu: 3 vuotta

Tekniset tiedot

- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- Kanta/kupu: GU10
- Vaihtolampun enimmäisteho: 5
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojustu
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103040053
- Nettopaino: 0,28 kg
- Bruttopaino: 0,36 kg
- Korkeus: 12,6 cm
- Pituus: 11 cm
- Leveys: 11 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-20
Versio: 0.298

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com