

PHILIPS


L-liitin vastapäivään
Kiskovalaisin

Kiskovalaisimet

Tarvike

Musta

8721103040459



Helppo asentaa ja jatkaa rajattomasti.

Philips EasyLink -suurjännitteisellä kiskojärjestelmällä voit asentaa valaisimia kattoon juuri haluamallasi tavalla. Kiskojärjestelmässä voit lisätä ja poistaa useita erilaisia lamppuja ja valaisimia vaivattomasti ilman lisävirtalähteitä. Ohut malli sulautuu sisustukseen.

Erityisominaisuudet

- Sopii jokaiseen huoneeseen

Rajattomat mahdollisuudet

- Runsaasti mahdollisuuksia mukauttamiseen

Sopii sisätiloihisi

- Tyylikäs, kapea muotoilu

Materiaali ja viimeistely

- Laadukas materiaali

Kohokohdat

Sopii jokaiseen huoneeseen

Käytännöllinen Philips-kohdevalaisin on tyylikäs lisäys mihin tahansa huoneeseen.

Runsaasti mahdollisuuksia mukauttamiseen




Monipuolista, jatkettavaa kiskovalaistusta Valitse kiskon pituus, virtalähde ja sopivimmat valaisimet laajasta valikoimasta.

Tyylikäs, kapea muotoilu

Kapeat 17 mm:n valaistuskiskot sulautuvat helposti kodin sisustukseen ja huonekaluihin. Ne ovat täydellinen valinta moneen sisustustyyliin.

Laadukas materiaali



Kestävä ja tyylikäs materiaali takaa pitkän käyttöiän.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metalli, Muovi

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Sisältää akut: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: ei
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Ruokailutila, Autotalli, Eteinen, Toimisto, Keittiö, Olohuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kiskovalaisimet

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 8000 mA

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,086 kg
- Kokonaiskorkeus: 20 mm
- Kokonaispituus: 110 mm
- Kokonaisleveys: 110 mm

Huolto

- Takuu: 3 vuotta

Tekniset tiedot

- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Ei
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojaattu
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103040459
- Nettopaino: 0,09 kg
- Bruttopaino: 0,11 kg
- Korkeus: 11,5 cm
- Pituus: 11,2 cm
- Leveys: 3 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-20
Versio: 0.244

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com