

PHILIPS

Kiskovalaisin
Kiskovalaisin 3x

Kiskovalaisimet

3 000 K

Musta

ClickFix

8721103043023



Ohut ja monipuolinen valaistuskisko

Erittäin kapea ja miellyttävä valaistusjärjestelmä

Laadukasta valoa

- EyeComfort – silmille sopiva valo

Sopii sisätiloihisi

- Ilmeikäs ja elegantti muoto
- Erittäin ohut malli

Kohokohdat

EyeComfort – silmille sopiva valo



Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä.
Monet meistä viettävät aikaa

sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit muun muassa välkynnän, stroboskoopin ilmiön, häikäisyn, värintoiston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Tämä Philipsin LED-valaisin ei ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan se toimii tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan –

valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan.

Ilmeikäs ja elegantti muoto

Pelkistetty ja moderni muotoilu tekee huoneistasi tyylikkääksi ja hienostuneita.

Erittäin ohut malli

Ohut muotoilu sopii erityisesti tiloihin, joissa huonekorkeus on matala. Valaisin asettuu huomaamattomasti kattoon vasten.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Alumiini

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 12 500
- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Sisältää akut: ei
- click!FIX-kiinnitys: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 5 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Ruokailutila, Työhuone, Olohuone
- Tyyli: Moderni
- Tyyppi: Kiskovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: ClickFix

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.8
- Teho: 11 W

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 1,057 kg
- Korkeus: 12 cm

Huolto

- Takuu: 3 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 680,2X430
- Valon väri: 3000
- Verkkovirta: AC 220–240
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: ei sovellettavissa
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojaattu
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä
- Valonlähteiden määrä: 3

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103043023
- Nettopaino: 0,8 kg
- Bruttopaino: 1,11 kg
- Korkeus: 5,5 cm
- Pituus: 102,5 cm
- Leveys: 12,5 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-20
Versio: 0.182

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com