

PHILIPS

Lamppu 100 W A60
E27

Smart LED

Tunable white -älylamppu

Valoteho jopa 1521 @ 2700K

Helppo asennus

Ohjaus sovelluksella tai
puhekomennoin

8721103046635



Älyvalaistusta joka päivään

Älylamppun valon sävyä voi säätää sinertävän valkoisista lämpimiin, kellertäviin sävyihin, joten valaistus mukautuu helposti käyttötarpeisiisi. Tehokkaan himmennysominaisuuden ansiosta saat valittua aina täydellisen kirkkauden tilanteen mukaan, olitpa sitten lukemassa kirjaa tai katsomassa elokuvaa sohvalla. Yhdistä älylamppu helposti Wi-Fi-verkkoon ja ohjaa sitä kätevästi WiZ sovelluksella tai puhekomennoin.

Älykäs ohjaus

- Connected by WiZ
- Älykäs ohjaus

Älykkäät ominaisuudet

- SpaceSense-liikkeen tunnistus
- Älykkäät automaatiot

Älylaitteet

- Matter-sertifioitu

Valaisutilat


- Säädetty valkoinen valo
- Tehokas himmennys

Kohokohdat

Connected by WiZ

Ohjaa valojasi WiZ-sovelluksella, tarvikkeilla tai puhekomennnoilla käyttämällä kodin virtuaaliavustajaa. Yhteensopiva Alexan ja Google Homen kanssa.

Älykäs ohjaus



Ohjaa valojasi WiZ-sovelluksella, tarvikkeilla tai puhekomennnoilla älykkään kodin virtuaaliavustajan kautta; yhteensopiva Alexan ja Google Homen kanssa.

SpaceSense-liikkeentunnistus



Integroidun SpaceSense-teknologian avulla voit käyttää valojasi liiketunnistimina, ja valot syttyvät automaattisesti, kun astut huoneeseen. Tarvitset vähintään kaksi Connected by WiZ -valoa tai -laitetta.

Älykkäät automaatiot



Ajasta valot toimimaan rutiiniesi mukaan, syttymään automaattisesti aamulla tai sammumaan, kun kukaan ei ole kotona.

Matter-sertifioitu



Ohjaa valoja kodin virtuaaliavustajalla – Matter-yhteensopivuuden ansiosta voit integroida Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

Säädettävä valkoinen valo



Valitse viileitä, sinertäviä sävyjä, kun haluat keskittyä, ja lämpimiä sävyjä illalla rentoutumista varten (Väriämpötila: 2 200 – 6 500 K).

Tehokas himmennys



Himmennä valo tasaisesti täydestä kirkkaudesta 1 %:iin. Saat joka käyttötarpeeseen sopivan kirkkaustason.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: A60
- Pistoke: E27
- Tekniikka: Smart Wi-Fi
- Lasin tyyppi: Huurrettu
- Himmennettävä: Kyllä

Polttimon mitat

- Korkeus: 12,2 cm
- Paino: 0,062 kg
- Leveys: 6 cm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700–6500 K
- Valon väriluokka: Säädettävä valkoinen
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Valotehokkuus (nimellinen): 121

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 70 mA

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8721103046635
- Tilauskoodi: 872110304663500
- Tuotteen nimi: PHI WFB 100W A60 E27 827-65 TW 1PF/6

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: AC 220–240 V
- Teho: 12,5 W
- Energiatohokkuusmerkintä (EEL): E
- Teho: 12,5 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 13

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 12,2 cm
- Kokonaiskorkeus: 12,2 mm
- Kokonaispituus: 12,2 mm
- Kokonaisleveys: 6 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000
- Nimellisteho: 12.5 W

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- EPREL-rekisteröintinumero: 2224714
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103046635
- Nettopaino: 0,06 kg
- Bruttopaino: 0,11 kg
- Korkeus: 16 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 7 cm



Julkaisupäivä: 2026-07-15
Versio: 0.436

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com