

PHILIPS

Filamenttilamppu
meripihka 25W G95 E27

LED

1800 K

270 lm

15 000 t

Himmennettävä



8721103049032



Sisusta luonnollisella valolla

Lamppu sopii sekä yleis- että tunnelmavalaistuksen, ja se luo tehokasta, luonnollista valoa ja toistaa värit erinomaisesti. Tyylikkäässä vintage-tyylisessä lampussa on kierteinen hehkulanka. Vähennä energiankulutusta lampulla, jonka käyttöikä on 15 000 tuntia.

Laadukasta valoa

- Silmillesi sopivaa valoa

Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

- Valo, joka tuo esiin todelliset värit

Suunniteltu näkymään, näyttää hyvältä sytytettynä ja sammutettuna

- Lasista valmistettu klassinen LED-valaisin

Vintage-henkinen filamenttilamppu

- Tässä vintage-henkisessä lampussa on näkyvä hehkulanka. Se on samaan aikaan kaunis ja tehokas valonlähde. Lamppu lisää tyylikkyyttä jokaiseen huoneeseen, oli valo päällä tai ei.

Ohut mutta tehokas kierteinen hehkulanka

- Tyylikäs kierteinen hehkulanka lisää lampun esteettistä viehätysvoimaa. Luo lämminhenkinen ja kutsuva tunnelma pehmeällä ja luonnollisella valolla, jolla on erinomainen värintoistoindeksi (CRI 90).

Kohokohdat

Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä ja luoda heijastusta. Liian pehmeä valo taas saattaa aiheuttaa välkymistä. Nyt voit valita silmille sopivaa valoa, joka myös luo kotiin tunnelmaa.

Valo, joka tuo esiin todelliset värit



Kun näet asioiden todelliset värit, on esimerkiksi päivän asun valinta helpompaa – voit yhdistellä vaatekappaleita ja olla varma siitä, että värit sopivat täydellisesti yhteen.

Kirkkaasta lasista valmistettu malli

Tuttu muoto, odottamasi suorituskyky. Kirkkaasta lasista valmistetut klassiset mallit, jotka imitoivat perinteisten polttimoiden kauniisti säkenöivää valoa, sopivat täydellisesti kotiisi.

Vintage-tyylinen lamppu Ohut mutta tehokas hehkulanka

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu pallo
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Amber
- Himmennettävä: Kyllä
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 300 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Värilämpötila: 1800 K
- Valovirta: 270 lm
- Valotehokkuus (nimellinen): 87 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Koristeellinen, Himmennettävä

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8721103049032
- Tilauskoodi: 872110304903200
- Tuotteen nimi: LED G95 25W 1800K E27 Amber SP DIM 1PF/4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: AC 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 25 W
- Virrankulutus: 3,1 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 4

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 139 mm
- Kokonaispituus: 139 mm
- Kokonaisleveys: 95 mm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- voiko sitä käyttää suljetuissa valaisimissa? No

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103049032
- Nettopaino: 0,06 kg
- Bruttopaino: 0,11 kg
- Korkeus: 15,2 cm
- Pituus: 13,1 cm
- Leveys: 10,3 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-13
Versio: 0.225

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com