

PHILIPS

Filamenttilamppu
kirkas 75W A60 E27

UltraEfficient

2700 K


1 095 lm

50 000 h

Himmennettävä



8721103051974



UltraEfficient-lamput ovat energiatehokkaimpia LED-lamppujamme

Philips UltraEfficient LED -lamput tarjoavat kauniin valon, poikkeuksellisen pitkän 50 000 tunnin käyttöiän sekä välittömän ja merkittävän energiansäästön. Lamppua ei tarvitse vaihtaa usein. EyeComfort-valo on miellyttävä silmille.

Laadukasta valoa

- Silmillesi sopivaa valoa

Suunniteltu kestäämään pidempään ja säästämään enemmän energiaa

- Kytke päälle joka päivä, säästä energiaa
- Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta

Himmennettävä (LED-lamput)

- Himmennettävä (LED-lamput)

Kohokohdat

Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä ja luoda heijastusta. Liian pehmeä valo taas saattaa aiheuttaa välikymistä. Nyt voit valita silmille sopivaa valoa, joka myös luo kotiin tunnelmaa.

Kytke päälle joka päivä, säästä energiaa



UltraEfficient-LED-lamppumme ovat vähintään 50 % energiatehokkaampia kuin Philipsin vastaavat, perinteiset LED-lamput, joten säästät energiaa joka päivä.

Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta



Lamppuja ei tarvitse vaihtaa usein. UltraEfficient-LED-lamppujen käyttöikä on jopa 50 000 tuntia, ja ne kestävät 3,5 kertaa pidempään kuin Philipsin tavalliset LED-lamput. Voit siis nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 50 vuoden ajan.

Himmennettävä (LED-lamput)



Valaisinta voi käyttää useimpien himmentimien kanssa. Luo haluttu tunnelma valaisimella, jota voi himmentää tasaisesti. Voit selvittää taulukon avulla, sopiiko himmentimesi yhteen tämän valaisimen kanssa.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pisto: E27
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 500 000
- Nimelliskäyttöikä: 50 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 300 °
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 1095 lm
- Valotehokkuus (nimellinen): 210 lm/W

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort, UltraEfficient

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8721103051974
- Tilauskoodi: 872110305197400
- Tuotteen nimi: LED CLA 75W A60 E27 2700K CL UE D SRT4

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.8
- Jännite: AC 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 75 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A
- Virrankulutus: 5,2 W
- Energiankulutus kWh/1000 h: 6

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 113 mm
- Kokonaispituus: 113 mm
- Kokonaisleveys: 60 mm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- EPREL-rekisteröintinumero: 2210856
- voiko sitä käyttää suljetuissa valaisimissa? No

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103051974
- Nettopaino: 0,04 kg
- Bruttopaino: 0,08 kg
- Korkeus: 14,6 cm
- Pituus: 6,6 cm
- Leveys: 6,4 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-13
Versio: 0.219

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpimunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com