

PHILIPS

Kattotuuletinvalaisin
30(tuuletin) + 24(valo)W

Kattotuuletinvalaisimet

3 000/4 300/6 500K

Valkoinen

Kaukosäädin

8721103057549



Mukautettava valo ja hiljainen, miellyttävä tuulenvire

Philips kattotuuletinvalaisin yhdistää himmennettävän, mukautettavan valkoisen valon ja tuulettimen leveiden siivekkeiden viilentävän ilmavirran. Luo mihin tahansa tilaan helposti sopiva tunnelma SceneSwitch-valaistusasetuksilla ja kaukosäätimellä.

Helppo nauttia

- Ympäri vuotiseen käyttöön

Tunnelmallinen valotehoste

- Kirkas mutta miellyttävä kattovalaisin

Ohjaus

- Kaukosäätimellä voit helposti hallita kaikkia kattotuulettimen ja valaisimen toimintoja. Kytke valo tai tuuletin päälle tai pois päältä, valitse kolmesta tuulettimen nopeudesta, selaa SceneSwitch-valoasetuksia, käytä taskulamppuominaisuutta tai aseta yksi viidestä ajastimesta.

Kohokohdat

Ympärivuotiseen käyttöön

Kesä- ja talvitila pitävät huolen siitä, että saat käyttöön kuhunkin vuodenaikaan parhaiten sopivat ilmankiertoasetukset.

Kirkas mutta miellyttävä kattovalaisin

Philipsin LED-kattotuuletinvalaisin luo kotiisi kirkasta, mutta silti miellyttävää valoa, jota voit ohjata pakkaukseen sisältyvällä kaukosäätimellä tai seinäkytkimellä.

Mukana kauko-ohjain

Kaikki kattotuulettimen ja valon toiminnot ovat ohjattavissa helpolla kauko-ohjauksella. Valon sytyttäminen ja sammuttaminen, kolmen eri tuuletinnopeuden valinta ja SceneSwitch-valoasetusten tai ajastimien selaus onnistuvat vaivatta.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metalli

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 20 vuosi
- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 20 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700–4000–6500 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 110 lm/W

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Ruokailutila, Toimisto
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattotuuletinvalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Kaukosäädin

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 260 mA
- Tuulettimen virtaus: 7 650 m³/h
- Tuulettimen hyötysuhde: 255

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.9

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 4,2 kg
- Kokonaiskorkeus: 310 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Halkaisija: 1 060 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 2650@4300K
- Valon väri: 3000/4300/6500
- Verkkovirta: AC 220–240
- Himmennettävä valaisin: Kyllä
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojuattu
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103057549
- Nettopaino: 4,2 kg
- Bruttopaino: 5,7 kg

- Korkeus: 22,6 cm
- Pituus: 58,5 cm
- Leveys: 30,5 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-10
Versio: 0.286

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com