

PHILIPS

Valen
kattovalaisin 16 W

Kattovalaisimet

2 200–6 500 KK

Musta

Himmennettävä;Kaukosäädin;S
äädettävä valkoinen;WarmGlow

8721103060761



Sopiva valo joka hetkeen – yhdellä napin painalluksella

Philips Valen kattovalaisinta ohjataan kaukosäätimellä. Valaistus voidaan asettaa joka hetkeen sopivaksi. Voit muuttaa tilan tunnelman yhdellä painalluksella – kirkkaampi valo sopii keskittymiseen ja lämmin valkoinen valo rentoutumiseen. Ainutlaatuisen teknologian ansiosta valo himmenee lämpimän valkoisen sävyihin ja luo kynttilänvaloa muistuttavan kotoisan hehkun. Ei monimutkaisia määrittäyksiä, vaan sujuvaa ja intuitiivista ohjausta kaikkiin käyttötarpeisiin. Sisältää kaukosäätimen.

Luo lämmin tunnelma

- Himmennys lämpimään sävyyn

Rajattomat mahdollisuudet

- Täysi joustavuus täydellisen tunnelman luomiseen

Monipuolinen valaistus päivän joka hetkeen

- Himmennys aina yhteen prosenttiin asti

Helppo nauttia

- Helppo asennus

8721103060761

Ohjaus

- Helppo ohjaus

Kohokohdat

Himmennys lämpimään sävyyn

WarmGlow-tekniikan avulla valon sävy muuttuu lämpimämmäksi, kun valoa himmennetään – aivan kuten perinteinen hehkulamppu. Voit himmentää 2 700 K -värilämpötilan jopa 2 200 K -tasolle ja yhteen prosenttiin, mikä luo kotoisan kynttilänvaloa muistuttavan valaistuksen.

Täysi joustavuus täydellisen tunnelman luomiseen

Luo haluamasi tunnelma kaikkiin tiloihin ja hetkiin valitsemalla vaivattomasti viidestä eri asetuksesta: Yövalo (2 700 K), Rentoudu (2 200 K), Kirkas (3 000 K), Keskity (4 000 K) ja Virkisty (6 500 K).

Himmennys aina yhteen prosenttiin asti

Voit helposti luoda täydellisen tunnelman ja himmentää jopa yhteen prosenttiin asti – haluatpa sitten katsoa elokuvaa, himmentää valoja nukkumaanmenoa varten tai sytyttää valot yöaikaan.

Helppo asennus

Valaisimien asentaminen käy nopeasti ja ilman erikoistyökaluja helpon kiinnitysmekanismin ansiosta. Kaukosäädin tai seinäkytkin on helppo kiinnittää seinään, jotta ne ovat aina käytettävissä, kun haluat sytyttää tai sammuttaa valot.

Helppo ohjaus

Asenna Valen aivan kuin tavallinen kattovalaisin ja ohjaa sitä kaukosäätimellä tai seinäkytkimellä. Parinmuodostusta tai mobiilisovellusta ei tarvita – ota vain valaisin pakkauksesta, asenna se ja ohjaa sitä kaukosäätimellä tai seinäkytkimellä. Voit valita haluamasi valaistusasetukset tai himmennystasot helposti yhdellä napsautuksella. Valaisimessa on sisäänrakennettu muistisiru, joka muistaa viimeisimmän valaistusasetuksesi. Näin valaistus pysyy juuri sellaisena kuin haluat.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 20 vuosi
- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 20 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Sisältää akut: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2200–6500 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 125 lm/W

Yleistä

- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattovalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, Kaukosäädin, Säädetty valkoinen, WarmGlow

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 140 mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,8 kg
- Kokonaiskorkeus: 20 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Halkaisija: 291 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 2000 (@2700K)
- Valon väri: 2 200–6 500 K
- Verkkovirta: AC 220–240
- IP-koodi: IP20 | Sormisuojattu
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103060761
- Nettopaino: 0,68 kg
- Bruttopaino: 0,85 kg
- Korkeus: 29,5 cm
- Pituus: 4,8 cm
- Leveys: 29,5 cm



Julkaisupäivä: 2025-09-20
Versio: 0.500

© 2025 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com