

PHILIPS

Tynl
kattotuuletinvalaisin

Kattotuuletinvalaisimet

2 700–5 500 K

Valkoinen

Himmennettävä;Kaukosäädin;S
äädettävä valkoinen valo

8721103095909



Kattotuuletin, jossa on sisäänvedettävät lavat sekä himmennettävä LED-valonlähde

Philips [Tynl/Solr] kattotuuletinvalaisimessa on sisäänvedettävät lavat ja LED-valonlähde. Se valaisee huoneen ja viilentää samalla mukavasti. Tuulettimessa on kuusi nopeusasetusta, ja sen ilmamäärä on maksimissaan 150 m³/min. Voit valita, kuinka tehokkaan ilmavirran haluat. Kaksipuoliset lavat on valmistettu vanerista, ja ne säilyttävät muotonsa tuhansienkin käyttötuntien jälkeen. Käännä tuulettimen lavat vaihtaaksesi niiden väriä – valkoisesta vaalean puun sävyyn tai mustasta tumman puun sävyyn. Kattotuuletinvalaisimen valon voi himmentää 10 %:iin. Valon lämpötilaa voi vaihtaa lämpimän valkoisesta valosta (2 700 K) viileään valoon (4 000 K) sekä päivänvaloa muistuttavaan valoon (5 500 K). Päivitetyllä RF-kaukosäätimellä voit ohjata kattotuuletinvalaisinta mistä vain kotoa – kaukosäädintä ei tarvitse suunnata tuuletinta kohti.

Ensiluokkainen laatu

- Hiljainen moottori

Ohjaus

- Helppokäyttöinen kaukosäädin
- Himmennettävä ja kolme valkoisen valon sävyä

Kestävyys

- Tehokas ilmavirta
- Säädetty tuulettimen nopeus
- Kaksi ilmavirtauksen suuntaa

Turvallisuus ja kestävyys

- Turvallinen ja kestävä

Kohokohdat

Hiljainen moottori

Tuulettimessa on hiljainen tasavirtamoottori (<50 dB, eli hiljaisempi kuin jääkaapin humina), joten se ei häiritse, kun nukut tai keskityt. Vankka kattokiinnike minimoi heilumisen

Helppokäyttöinen kaukosäädin

Helppokäyttöisellä RF-kaukosäätimellä voit ohjata kattotuuletinvalaisinta mistä vain kotoa – kaukosäädintä ei tarvitse suunnata tuuletinta kohti

Himmennettävä ja kolme valkoisen valon sävyä

Näiden Philips-kattotuuletinvalaisimien valoa voi himmentää jopa 10 %:iin. Valittavana on lämpimän valkoista valoa (3 000 K), viileää valkoista valoa (4 300 K) sekä viileää, päivänvaloa muistuttavaa valoa (6 500 K), joten voit luoda sopivan tunnelman joka hetkeen

Tehokas ilmavirta

Kattotuuletin viilentää nopeasti ja tehokkaasti, sillä siinä on tasavirtamoottori, optimoitu lapojen muotoilu ja tehokas ilmavirta

Säädettävä tuulettimen nopeus

Philips-kattotuulettimissa on valittavana kuusi tuulettimen nopeutta. Voit valita hetkeen ja vuodenaikaan sopivan ilmavirran

Kaksi ilmavirtauksen suuntaa

Tasavirtamoottori mahdollistaa ilmavirran liikkumisen eteen- ja taaksepäin. Voit käyttää tuuletinta koko vuoden ympäri, ja se viilentää kesällä ja lämmittää talvella

Turvallinen ja kestävä

Kun asennat Philips-kattotuuletinvalaisimen kerran, saat miellyttävää ilmavirtaa vuosiksi. Se noudattaa kansainvälisiä turvallisuusstandardeja ja ehkäisee tuulettimesta johtuvia sähköiskuja, tulipalon syttymistä ja kulumista

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metall, Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700–5500
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2
- Valotehokkuus (nimellinen): 128

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattotuuletinvalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, Etäohjaus, Säädettävä valkoinen

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 330 mA
- Tuulettimen virtaus: 7 980 m³/h
- Tuulettimen hyötysuhde: 249

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.9

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 5,3 kg
- Kokonaiskorkeus: 38 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 4500 @4000K
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Säädettävä valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103095909
- Nettopaino: 5,3 kg
- Bruttopaino: 8,9 kg
- Korkeus: 29,4 cm
- Pituus: 55,7 cm
- Leveys: 55,7 cm



Julkaisupäivä:
2026-06-03
Versio: 0.244

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com