

# PHILIPS

Olas Fan Ceiling Light  
30(Fan)+24(Light)W

Kattotuuletinvalaisimet

3 000–6 500 K

Musta

Himmennettävä;Monta  
värilämpötilaa;Kaukosäädin;Sää-  
dettävä valkoinen

8721103095961



## Tehokas ja hiljainen ilmavirta sekä säädettävä valo

Tyylikäs Philips Olas kattotuuletinvalaisin valaisee ja pitää huoneen mukavan viileänä joka päivä ja ympäri vuoden. Kattotuulettimen lavat ovat koko ajan näkyvillä, ja siinä on tehokas ilmavirta ja kaksi ilmanvirtaussuuntaa. Suorituskykyinen kattotuuletinvalaisin viilentää ilmaa nopeasti kesällä ja kierrättää ilmaa tehokkaasti talvella. Hiljainen moottori ei häiritse unta tai keskittymistä, ja tukeva kattokiinnike sekä tasapainotetut tuuletinsiivet minimoivat heilumista ja halkeamien muodostumista kattoon. Kattotuulettimen valonlähde on laadukas ja mukautuva. Philips kattotuuletinvalaisimen valon voi himmentää 5 %:iin. Valon lämpötilaa voi säätää lämpimän valkoisesta valosta (3 000 K) viileään, päivänvaloa muistuttavaan valoon (6 500 K). Päivitetyllä RF-kaukosäätimellä voit ohjata kattotuuletinvalaisinta mistä vain kotoa – kaukosäädintä ei tarvitse suunnata tuuletinta kohti.

### Ensiluokkainen laatu

- Hiljainen moottori

### Ohjaus

- Säädettävä tunnelma
- Helppokäyttöinen kaukosäädin

**Kestävyys**

- Tehokas ilmavirta
- Säädetty tuulettimen nopeus
- Kaksi ilmavirtauksen suuntaa

**Turvallisuus ja kestävyys**

- Turvallinen ja vakaa

# Kohokohdat

## Hiljainen moottori

Tuulettimessa on hiljainen tasavirtamoottori (<50 dB, eli hiljaisempi kuin jääkaapin humina), joten se ei häiritse, kun nukut tai keskityt. Vankka kattokiinnike minimoi heilumisen

## Säädettävä tunnelma

Philips-kattotuuletinvalaisimien valoa voi himmentää jopa 5 %:iin. Valon lämpötilaa voi säätää lämpimän valkoisesta valosta (3 000 K) viileään päivänvaloon (6 500 K), joten voit luoda sopivan tunnelman joka hetkeen

## Helppokäyttöinen kaukosäädin

Helppokäyttöisellä RF-kaukosäätimellä voit ohjata kattotuuletinvalaisinta mistä vain kotoa – kaukosäädintä ei tarvitse suunnata tuuletinta kohti

## Tehokas ilmavirta

Kattotuuletin viilentää nopeasti ja tehokkaasti, sillä siinä on tasavirtamoottori, optimoitu lapojen muotoilu ja tehokas ilmavirta

## Säädettävä tuulettimen nopeus

Philips-kattotuulettimissa on valittavana kuusi tuulettimen nopeutta. Voit valita hetkeen ja vuodenaikaan sopivan ilmavirran

## Kaksi ilmavirtauksen suuntaa

Tasavirtamoottori mahdollistaa ilmavirran liikkumisen eteen- ja taaksepäin. Voit käyttää tuuletinta koko vuoden ympäri, ja se viilentää kesällä ja lämmittää talvella

## Turvallinen ja vakaa

Vankka kattokiinnike ja tasapainotetut lavat minimoivat heilumisen. Kattotuuletin on turvallinen, ja se ehkäisee halkeamien syntymistä kattoon

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metall

## Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 20 vuosi
- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 20 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: Kyllä

## Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2
- Valotehokkuus (nimellinen): 110

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattotuuletinvalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, Värilämpötila, Etäohjaus, Säädettävä valkoinen

**Muut ominaisuudet**

- Lampun virta: 260 mA
- Tuulettimen virtaus: 7 650 m<sup>3</sup>/h
- Tuulettimen hyötysuhde: 255

**Tuotteen mitat ja paino**

- Nettopaino: 4,2 kg
- Kokonaiskorkeus: 310 mm

**Huolto**

- Takuu: 5 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Halkaisija: 1 060 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 2650@4300K
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Säädettävä valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8721103095961
- Nettopaino: 4,2 kg
- Bruttopaino: 5,7 kg
- Korkeus: 24,9 cm
- Pituus: 55,4 cm
- Leveys: 25,7 cm



Julkaisupäivä: 2026-06-17  
Versio: 0.203

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)