

# PHILIPS

Velyx Fan Ceiling Light  
32(Fan)+24(Light)W

Kattotuuletinvalaisimet

3 000/4 300/6 500K

Musta

Kaukosäädin;SceneSwitch;Säädettävä valkoinen valo

8721103096883



## Hiljainen tuuletin sekä lämpimän ja viileän valkoista valoa

Philips [Velyx/Civx] kattotuulettimessa on LED-valonlähde, ja se valaisee huoneen ja viilentää samalla mukavasti. Tuulettimessa on kuusi nopeusasetusta, ja sen ilmamäärä on maksimissaan 150 m<sup>3</sup>/min. Voit valita, kuinka tehokkaan ilmavirran haluat. Kaksipuoliset lavat on valmistettu vanerista, ja ne säilyttävät muotonsa tuhansienkin käyttötuntien jälkeen. Käännä tuulettimen lavat vaihtaaksesi niiden väriä – valkoisesta vaalean puun sävyyn tai mustasta tumman puun sävyyn. Valoa voi himmentää 10 %:iin. Valittava on kolme värilämpötilaa: lämmin valkoinen (3 000 K), viileä valkoinen (4 500 K) sekä viileä, päivänvalo muistuttava valo (6 500 K). Päivitetyllä RF-kaukosäätimellä voit ohjata kattotuuletinvalaisinta mistä vain kotoa – kaukosäädintä ei tarvitse suunnata tuuletinta kohti.

### Helppo nauttia

- Kaksipuoliset lavat

### Ohjaus

- Himmennettävä ja kolme valkoisen valon sävyä

**Kestävyys**

- Kaksi ilmavirtauksen suuntaa
- Miellyttävä ilmavirta

**Turvallisuus ja kestävyys**

- Lavat säilyttävät muotonsa
- Turvallinen ja kestävä

# Kohokohdat

## Kaksipuoliset lavat

Valitse lavat, joissa on valkoiset ja vaalean puun väriset puolet tai mustat ja tumman puun väriset puolet. Käännä lavat vaihtaaksesi väriä

## Himmennettävä ja kolme valkoisen valon sävyä

Näiden Philips-kattotuuletinvalaisimien valoa voi himmentää jopa 10 %:iin. Valittavana on lämpimän valkoista valoa (3 000 K), viileää valkoista valoa (4 300 K) sekä viileää, päivänvaloa muistuttavaa valoa (6 500 K), joten voit luoda sopivan tunnelman joka hetkeen

## Kaksi ilmavirtauksen suuntaa

Tasavirtamoottori mahdollistaa ilmavirran liikkumisen eteen- ja taaksepäin. Voit käyttää tuuletinta koko vuoden ympäri, ja se viilentää kesällä ja lämmittää talvella

## Miellyttävä ilmavirta

Kattotuuletin viilentää nopeasti ja tehokkaasti, sillä siinä on tasavirtamoottori ja maksimissaan 170 m<sup>3</sup>/min ilmamäärä

## Lavat säilyttävät muotonsa

Tuulettimen lavat on valmistettu vanerista, ja ne säilyttävät muotonsa tuhansienkin käyttötuntien jälkeen

## Turvallinen ja kestävä

Kun asennat Philips-kattotuuletinvalaisimen kerran, saat miellyttävää ilmavirtaa vuosiksi. Se noudattaa kansainvälisiä turvallisuusstandardeja ja ehkäisee tuulettimesta johtuvia sähköiskuja, tulipalon syttymistä ja kulumista

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Metalli

## Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 20 vuosi
- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 20 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: Kyllä

## Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värielämpötila: 3000–4300–6500 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2
- Valotehokkuus (nimellinen): 104

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattotuuletinvalaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Etäohjaus, SceneSwitch, Säädettävä valkoinen

## Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 260 mA
- Tuulettimen virtaus: 10 200 m<sup>3</sup>/h
- Tuulettimen hyötysuhde: 318

## Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.9

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 4,3 kg
- Kokonaiskorkeus: 340 mm

## Huolto

- Takuu: 5 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Halkaisija: 1 320 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 2500@4300K
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Säädettävä valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8721103096883
- Nettopaino: 4,3 kg
- Bruttopaino: 4,3 kg
- Korkeus: 19,9 cm
- Pituus: 27,6 cm
- Leveys: 65,5 cm

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa



Julkaisupäivä: 2026-06-13  
Versio: 0.255

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpimunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)