

PHILIPS

Zyra seinävalaisin
4,3 W

UltraEfficient

2 700 K

Antrasiitti

Vedenkestävä



8721103104830



Energiatehokkaimmat LED-valaisimemme

Antrasiitinharmaa Philips Zyra ulkoseinävalaisin on valmistettu kestävästä painevaletusta alumiinista. Valaisin luo valoa sekä ylöspäin että alaspäin. Se valaisee kodin seinän runsaalla kirkaalla valolla. Ultra Efficient -ulkovalaisimissa hyödynnetään uutta teknologiaa, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä, materiaalihävikkiä ja energiankulutusta.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Käyttöikä jopa 50 000 tuntia
- Huipputehokas

Ensiluokkainen laatu

- Kestävä muotoilu ja PowerShield-pinnoite

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

Erityisominaisuudet

- Ylä- ja alavallo


Kohokohdat

Käyttöikä jopa 50 000 tuntia




Luotettavan ja laadukkaan LED-valaisimen käyttöikä on jopa 50 000 tuntia. Voit nauttia täydellisestä pihavalaisuksesta levollisin mielin vuosikausien ajan.

Huipputehokas



Kuluttaa vähintään 50 prosenttia vähemmän energiaa kuin Philipsin vastaavat tavalliset LED-valaisimet.

Kestävä muotoilu



PowerShield-suojausUlkovalaisimet pysyvät erinomaisessa kunnossa Interponin suorituskykyisen jauhemaalipinnoitteen ansiosta. Interpon on AkzoNobel-tuotemerkki. Perinteisiä maaleja kestävämpänä se suojaa haalistumiselta, naarmuilta, kolhuilta ja ruostumiselta, joten valaisimet pysyvät kauniina ja suorituskykyisinä pitkään.

IP44 – säänkestävä



Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkutiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

Ylä- ja alavalalo

Tämän Philips-ulkovalaisimen ylä- ja alavalolla luot täydellisen tunnelman puttarhaasi tai terassillesi.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Himmennettävä: ei

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Antrasiitti
- Materiaali: Alumiini

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 50 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: Kyllä
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Keskipiste: ei

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Autotalli, Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- LED-innovaatiot: UltraEfficient
- Lisäominaisuudet: Vettä hylkivä

Tehonkulutus

- Teho: 4,3

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,75 kg
- Kokonaiskorkeus: 14 mm
- Kokonaispituus: 13 mm
- Kokonaisleveys: 10 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 800
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Lämmin valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: B
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103104830
- Nettopaino: 0,75 kg
- Bruttopaino: 0,84 kg
- Korkeus: 15,2 cm
- Pituus: 12,1 cm
- Leveys: 15,2 cm

