

PHILIPS

Fylx seinävalaisin 5W
GU10 (ei sisällä lamppua)

Ulkovalaisimet

Ei sisällä lamppua

Ruskea

Vedenkestävä



8721103104939



Säänkestävä rakenne varmistaa pitkän käyttöiän

Tyylikäs ulkovalaisin luo pihalle upeaa tunnelmaa.

Helppokäyttöinen

- Ei sisällä lamppua

Tuo muotoilua puutarhaasi

- Koristeellinen ulkovalaistus

Ensiluokkainen laatu

- Laadukas materiaali

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

Kohokohdat

Ei sisällä lampua

Valaisimen mukana ei ole lampua, joten voit valita huoneeseen ja omaan makuusi sopivan tehoisen lampun. Philipsin LED-lamput takaavat korkealaatuisen ja pitkäkestoisen valovirran.

Koristeellinen ulkovalaistus

Ulkovalaistus voi kohentaa takapihan tai minkä tahansa ulkotilan ilmettä. Valolla voit korostaa pihan yksityiskohtia, valaista kulkuväylät tyylikkäästi tai luoda täydellisen tunnelman ystävien ja perheen kanssa vietettyihin hetkiin. Tämä Philips-ulkovalaisin on sekä tyylikäs että käytännöllinen lisä ulkotiloihin. Voit ottaa kaiken ilon irti ulkotiloista omalla tavallasi.

Laadukas materiaali



Philips-ulkovalaisimessa on käytetty laadukkaita materiaaleja, ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Vankkarakenteinen ja kestävä valaisin on ruostesuojattu, ja se kestää kaikenlaisia sääolosuhteita.

IP44 – säänkestävä



Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Himmennettävä: ei

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Ruskea
- Materiaali: Alumiini

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: ei
- Liiketunnistin: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Keskipiste: ei

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Autotalli, Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Vettä hylkivä

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,43 kg
- Kokonaiskorkeus: 9 mm
- Kokonaispituus: 9 mm
- Kokonaisleveys: 12 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Lampputeknologia: LED
- Verkkovirta: AC 220–240
- Kanta/kupu: GU10
- Vaihtolampun enimmäisteho: 5
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103104939
- Nettopaino: 0,43 kg
- Bruttopaino: 0,5 kg
- Korkeus: 11,3 cm
- Pituus: 11 cm
- Leveys: 13,6 cm



Julkaisupäivä:
2026-06-03
Versio: 0.174

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com