

PHILIPS

Swyn seinävalaisin
3,8 W

Aurinkokennovalaisin

2 700 K

Musta

Kaksi
kirkkaustasoa;Hämärätunnistin;
Tunnistin;Aurinkokenno;Vesitiivi
s



8721103105554



Aurinkokennokäyttöinen ulkovalaisin kaikkiin vuodenaikoihin

Philips Swyn seinävalaisin on luotettava ja pitkäikäinen aurinkokennovalaisin, joka auttaa vähentämään energiankulutusta.

Helppo asentaa

- Johdotusta ei tarvita

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Aurinkoenergia
- Käyttöikä jopa 25 000 tuntia

Ensiluokkainen laatu

- Laadukas materiaali

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

Erytisominaisuudet

- Dual-Brightness-valo

Laadukasta valoa

- Lämmin valkoinen valo (2 700 K)

Kohokohdat

Johdotusta ei tarvita

Tämä valo toimii täysin aurinkoenergialla. Johtoja ei tarvita, joten valot on helppo sijoittaa ja siirtää minne tahansa pihalla ja muilla ulkoalueilla.

Aurinkoenergia

Philips-aurinkokennovalaisimet on suunniteltu hyödyntämään auringosta saatua energiaa mahdollisimman tehokkaasti, jotta valo kestää pidempään. Koska valaisimet eivät kuluta sähköä, pienennät sähkölaskua ja osallistut samalla ympäristön suojeluun.

Käyttöikä jopa 25 000 tuntia

Luotettavan ja laadukkaan LED-valaisimen käyttöikä on jopa 25 000 tuntia. Voit nauttia kodissasi täydellisestä tunnelmavalosta levollisin mielin vuosikausien ajan.

Laadukas materiaali

Philips-ulkovalaisimessa on käytetty laadukkaita materiaaleja, ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Vankkarakenteinen ja kestävä valaisin on ruostesuojattu, ja se kestää kaikenlaisia sääolosuhteita.

IP44 – säänkestävä

Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

Dual-Brightness-valo

Dual-Brightness-ominaisuuden avulla voit luoda monipuolisen ja tyylikkään tunnelmavalon. Valo himmenee, kun sen lähellä ei oleskella, ja kirkastuu automaattisesti, kun ihmisiä on paikalla. Näin saat juuri sopivan valaistuksen tarpeen mukaan.

Lämmin valkoinen valo (2 700 K)

Tiesitkö, että valkoisen valon eri sävyt on jaettu värilämpötiloihin, joita mitataan Kelvineinä (K)? Matalammat värilämpötilat tarkoittavat lämmintä, miellyttävää valkoista valoa, kun taas korkeammat värilämpötilat tarkoittavat viileää, energisoivampaa valkoista valoa. Tämä valaisin tuottaa lämmintä, rentouttavaa valoa, jonka värilämpötila on 2 700 K.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Himmennettävä: ei

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Päivä-/yötunnistin: Kyllä
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin: Kyllä
- Aurinkoenergia: Kyllä
- Keskipiste: ei

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Autotalli, Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Kaksi kirkaustasoa, Hämärästä aamunkoittoon, Tunnistin, Aurinkokennovalaisin, Vettä hylkivä

Tehonkulutus

- Teho: 3,8 W
- Teho: 3,8 W

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,303 kg
- Kokonaiskorkeus: 11 mm
- Kokonaispituus: 18 mm
- Kokonaisleveys: 10 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 400/10
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: DC 4
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka III – Erityisen pieni jännite
- Valonlähde vaihdettavissa: ei

Polttimo

- Päivitetty ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103105554
- Nettopaino: 0,3 kg
- Bruttopaino: 0,38 kg
- Korkeus: 13 cm
- Pituus: 18,5 cm
- Leveys: 11 cm



Julkaisupäivä:
2026-06-03
Versio: 0.182

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com