

# PHILIPS

Kyna pylväsvälaisin  
3,8 W

Aurinkokennovalaisin

2 700 K

Musta

Kaksi  
kirkkaustasoa; Hämärätunnistin;  
Tunnistin; Aurinkokenno; Vesitiivi-  
s



8721103105615



## Aurinkokennokäyttöinen ulkovalaisin kaikkiin vuodenaikoihin

Philips Kyna pylväsvälaisin on luotettava ja pitkäikäinen aurinkokennovalaisin, joka auttaa vähentämään energiankulutusta.

### Helppo asentaa

- Johdotusta ei tarvita

### Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Aurinkoenergia
- Käyttöikä jopa 25 000 tuntia

### Ensiluokkainen laatu

- Laadukas materiaali

### Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

### Eriyisominaisuudet

- Dual-Brightness-valo

### Laadukasta valoa

- Lämmin valkoinen valo (2 700 K)

# Kohokohdat

**Johdotusta ei tarvita**

Tämä valo toimii täysin aurinkoenergialla. Johtoja ei tarvita, joten valot on helppo sijoittaa ja siirtää minne tahansa pihalla ja muilla ulkoalueilla.

**Aurinkoenergia**

Philips-aurinkokennovalaisimet on suunniteltu hyödyntämään auringosta saatua energiaa mahdollisimman tehokkaasti, jotta valo kestää pidempään. Koska valaisimet eivät kuluta sähköä, pienennät sähkölaskua ja osallistut samalla ympäristön suojeluun.

**Käyttöikä jopa 25 000 tuntia**

Luotettavan ja laadukkaan LED-valaisimen käyttöikä on jopa 25 000 tuntia. Voit nauttia kodissasi täydellisestä tunnelmavalosta levollisin mielin vuosikausien ajan.

**Laadukas materiaali**

Philips-ulkovalaisimessa on käytetty laadukkaita materiaaleja, ja sen pintaviimeistely on ensiluokkainen. Vankkarakenteinen ja kestävä valaisin on ruostesuojattu, ja se kestää kaikenlaisia sääolosuhteita.

**IP44 – säänkestävä**

Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioidusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

**Dual-Brightness-valo**

Dual-Brightness-ominaisuuden avulla voit luoda monipuolisen ja tyylikkään tunnelmavalon. Valo himmenee, kun sen lähellä ei oleskella, ja kirkastuu automaattisesti, kun ihmisiä on paikalla. Näin saat juuri sopivan valaistuksen tarpeen mukaan.

**Lämmin valkoinen valo (2 700 K)**

Tiesitkö, että valkoisen valon eri sävyt on jaettu värielämpötiloihin, joita mitataan Kelvineinä (K)? Matalammat värielämpötilat tarkoittavat lämmintä, miellyttävää valkoista valoa, kun taas korkeammat värielämpötilat tarkoittavat viileää, energisoivampaa valkoista valoa. Tämä valaisin tuottaa lämmintä, rentouttavaa valoa, jonka värielämpötila on 2 700 K.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Himmennettävä: ei

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

## Kestävyys

- Nimelliskäyttöikä: 25 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Päivä-/yötunnistin: Kyllä
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin: Kyllä
- Aurinkoenergia: Kyllä
- Keskipiste: ei

## Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Piha, Terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Pylväsvalaisimet
- EyeComfort: ei
- Lisäominaisuudet: Kaksi kirkkaustasoa, Hämärästä aamunkoittoon, Tunnistin, Aurinkokennovalaisin, Vettä hylkivä

## Tehonkulutus

- Teho: 3,8 W
- Teho: 3,8 W

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,431 kg
- Kokonaiskorkeus: 67 mm
- Kokonaispituus: 14 mm
- Kokonaisleveys: 14 mm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

## Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 400/10
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: 2700
- Verkkovirta: DC 4
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka III – Erityisen pieni jännite
- Valonlähde vaihdettavissa: ei

## Polttimo

- Päivitetty ohjelmisto: ei

## Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103105615
- Nettopaino: 0,43 kg
- Bruttopaino: 0,61 kg
- Korkeus: 37,5 cm
- Pituus: 18,5 cm
- Leveys: 14,5 cm



Julkaisupäivä:  
2026-06-03  
Versio: 0.170

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)