

PHILIPS

Älykäs kaukosäädin,
mukautettavat painikkeet,
15 metrin kantama

Älytarvike

Mukautettavat painikkeet

Laaja 15 m kantama

Toimii ilman Wi-Fiä



8721103114488



Ohjaus käden ulottuvilla

Ohjaa älyvalaistusta helposti kaukosäätimellä, jossa on yhdeksän painiketta. Voit kytkeä valot päälle ja pois päältä, säätää kirkkautta, valita neljästä valmiista valaistusasetusta tai asettaa yövalon muutamassa sekunnissa. Neljä numeroitua painiketta voidaan WiZ-sovelluksessa mukauttaa asettamaan suosikkivalaistusasetukseksi. Kaukosäätimellä on 15 metrin kantama, joten voit ohjata valaistusta kaikkialla kotona. Muodostaa yhteyden suoraan valoihisi ilman Wi-Fi-yhteyttä, joten se toimii luotettavasti koko ajan. Helppo määrittää WiZ-sovelluksella ja täysin yhteensopiva kaikkien Connected by WiZ -tuotteiden kanssa.

Helppo asentaa

- Määrittäminen ei voi olla tätä helpompaa

Älykäs ohjaus

- Laaja kantama
- Mukautettavat painikkeet
- Kätevä ohjaus
- Connected by WiZ

Kohokohdat

Määrittys ei voi olla tätä helpompaa

Lataa WiZ-sovellus, kytke laite virtaan ja yhdistä se Wi-Fi-verkkoon. Voit aloittaa käytön heti!

Laaja kantama

Valoja voi ohjata jopa 15 metrin etäisyyden päästä sisätiloissa – myös seinien tai muiden esteiden läpi.

Mukautettavat painikkeet

Voit mukauttaa painikkeiden toimintoja WiZ-sovelluksessa ja luoda helposti pikavalinnat suosikkivalaistusasetuksillesi.

Kätevä ohjaus

Sytytä ja sammuta valot, säädä valojen kirkkautta, valitse eri valaistusasetuksia ja aseta yövalo – myös silloin, kun Wi-Fi on poissa käytöstä.

Connected by WiZ

Täysin yhteensopiva Connected by WiZ -tuotteiden kanssa – määritä WiZ-sovelluksessa ja ota käyttöön helppokäyttöinen älyvalaistus.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Sisältää akut: Kyllä
- Ohjausetäisyys: 15 m

Tehonkulutus

- Jännite: 3 V

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,057 kg
- Kokonaiskorkeus: 1,5 mm
- Kokonaispituus: 13,5 mm
- Kokonaisleveys: 3,8 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Akun/pariston tyyppi: AAA (LR03)
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka III – Erityisen pieni jännite

Tuki

- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103114488
- Nettopaino: 0,06 kg
- Bruttopaino: 0,08 kg
- Korkeus: 16,2 cm
- Pituus: 4,6 cm
- Leveys: 7,6 cm

