

PHILIPS

Bliss
kattotuuletinvalaisin


Kattotuuletinvalaisimet

2 700/6 500 K

Puu

Himmennettävä;Kaukosäädin;S
äädettävä valkoinen valo

8721103128294



Kattotuuletin, jossa on sisäänvedettävät lavat sekä himmennettävä ja säädettävä LED-valonlähde

Tyylikkäässä Philips Bliss kattotuuletinvalaisimessa on sisäänvedettävät lavat ja LED-valonlähde. Se valaisee ja pitää huoneen mukavan viileänä joka päivä ja ympäri vuoden. Kattotuulettimessa on optimoidut lavat, tehokas ilmavirta ja kaksi ilmanvirtaussuuntaa. Suorituskykyinen kattotuuletinvalaisin viilentää ilmaa nopeasti kesällä ja kierrättää ilmaa tehokkaasti talvella. Hiljainen moottori ei häiritse unta tai keskittymistä, ja tukeva kattokiinnike sekä tasapainotetut tuuletinsiivet minimoivat heilumista. Kattotuulettimen valonlähde on laadukas ja mukautuva. Philips kattotuuletinvalaisimen valon voi himmentää 5 %:iin. Valon lämpötilaa voi säätää lämpimän valkoisesta valosta (3 000 K) viileään, päivänvaloa muistuttavaan valoon (6 500 K). Päivitetyllä RF-kaukosäätimellä voit ohjata kattotuuletinvalaisinta mistä vain kotoa – kaukosäädintä ei tarvitse suunnata tuuletinta kohti.

Helppo asentaa

- Helppo asennus

Ensiluokkainen laatu

- Hiljainen moottori

Ohjaus

- Säädetty tunnelma
- Helppokäyttöinen kaukosäädin

Kestävyys

- Tehokas ilmavirta
- Säädetty tuulettimen nopeus
- Kaksi ilmavirtauksen suuntaa

Kohokohdat

Helppo asennus

Uusi mekaaninen rakenne lyhentää asennusprosessin 16 vaiheesta kahdeksaan, mikä säästää aikaa ja vaivaa

Hiljainen moottori

Tuulettimessa on hiljainen tasavirtamoottori (<50 dB, eli hiljaisempi kuin jääkaapin humina), joten se ei häiritse, kun nukut tai keskityt. Vankka kattokiinnike minimoi heilumisen

Säädettävä tunnelma

Philips-kattotuulettimien valo voi himmentää jopa 5 %:iin. Valon lämpötilaa voi säätää lämpimän valkoisesta valosta (3 000 K) viileään päivänvaloon (6 500 K), joten voit luoda sopivan tunnelman joka hetkeen

Helppokäyttöinen kaukosäädin

Helppokäyttöisellä RF-kaukosäätimellä voit ohjata kattotuulettimien valaistusta mistä vain kotoa – kaukosäädintä ei tarvitse suunnata tuuletinta kohti

Tehokas ilmavirta

Kattotuuletin viilentää nopeasti ja tehokkaasti, sillä siinä on tasavirtamoottori, optimoitu lapojen muotoilu ja tehokas ilmavirta

Säädettävä tuulettimen nopeus

Philips-kattotuulettimissa on valittavana kuusi tuulettimen nopeutta. Voit valita hetkeen ja vuodenaikaan sopivan ilmavirran

Kaksi ilmavirtauksen suuntaa

Tasavirtamoottori mahdollistaa ilmavirran liikkumisen eteen- ja taaksepäin. Voit käyttää tuuletinta koko vuoden ympäri, ja se viilentää kesällä ja lämmittää talvella

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Puu
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700/6500
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2
- Valotehokkuus (nimellinen): 128

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattotuulettimien valaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, Etäohjaus, Säädettävä valkoinen

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 310 mA
- Tuulettimen virtaus: 7 980 m³/h
- Tuulettimen hyötysuhde: 285

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 6,2 kg
- Kokonaiskorkeus: 290 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 4500 @4000K
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Säädettävä valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 220–240
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103128294
- Nettopaino: 6,2 kg
- Bruttopaino: 9,86 kg
- Korkeus: 29,1 cm
- Pituus: 55,9 cm
- Leveys: 55,9 cm

