

PHILIPS

Filamentilamppu
huurrettu 100W A60 E27
x6

LED

2 700 K

1 535 lm

50 000 t



8721103134813



UltraEfficient-lamput ovat energiatehokkaimpia LED-lamppujamme

Philips UltraEfficient LED -lamput valaisevat tilan kauniisti. Niiden käyttöikä on jopa 50 000 tuntia, ja ne säästävät energiaa. Lamppua ei tarvitse vaihtaa usein.

Suunniteltu kestämään pidempään ja säästämään enemmän energiaa

- Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta

Oikea valinta korkealaatuiseen valaistukseen

- 5 vuoden takuu

Kohokohdat

Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta



Lamppuja ei tarvitse vaihtaa usein. UltraEfficient-LED-lamppujen käyttöikä on jopa 50 000 tuntia, ja ne kestävät 3,5 kertaa pidempään kuin Philipsin tavalliset LED-lamput. Voit siis nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 50 vuoden ajan.

5 vuoden takuu

Kestävää ja laadukasta valoa, jolla on viiden vuoden takuu

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Muotoilu ja pinnoitus

- Materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 500 000
- Nimelliskäyttöikä: 50 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Sisältää akut: ei
- Valitse haluamasi väri: ei
- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 300
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 1535 lm
- Valotehokkuus (nimellinen): 210

Yleistä

- EyeComfort: ei
- LED-innovaatiot: UltraEfficient

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8721103134813
- Tilauskoodi: 872110313481300
- Tuotteen nimi: LED CLA A60 100W E27 WW FR ND UE 6CT/4EC

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.4
- Jännite: AC 220–240 V
- Tehon vastaavuus: 100
- Teho: 7,3
- Energiankulutus kWh/1000 h: 8

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 104 mm
- Kokonaispituus: 104 mm
- Kokonaisleveys: 60 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Halkaisija: 60 mm
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Lämmin valkoinen valo

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103134813
- Nettopaino: 0,23 kg
- Bruttopaino: 1,48 kg
- Korkeus: 12,2 cm
- Pituus: 14,7 cm
- Leveys: 21,4 cm



Julkaisupäivä: 2026-07-01
Versio: 0.223

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com