

PHILIPS

Filament kynttilälamppu
huurrettu 40W B35 E14 x6

LED

2 700 K

470 lm

25 000 t



8721103134936



Huippuluokkaiset LED-lamput koteihin

Philipsin huurrettu LED-kynttilälamput luovat pehmeän, epäsuoran valotehosteen, ja niillä on erittäin pitkä käyttöikä. Eleganti lamppu sopii täydellisesti kattokruunuihin, joissa on pienet kannat (E14).

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lamputillesi

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

Luo juuri sinulle sopiva valaistus

- Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Kohokohdat

Korvaa vakiohehkulampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Philips Everyday LED -lamppu sopii täydellisesti jokapäiväiseen käyttöön. Tämä edullinen Philips LED -lamppu tuottaa kauniin valon luotettavasti.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu kynttilä
- Pistoke: E14
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Muotoilu ja pinnoitus

- Materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Sisältää akut: ei
- Valitse haluamasi väri: ei
- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 300
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valovirta: 470 lm
- Valotehokkuus (nimellinen): 138

Yleistä

- EyeComfort: ei

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8721103134936
- Tilauskoodi: 872110313493600
- Tuotteen nimi: LED classic B35 40W E14 WW FR ND 6CT/4EC

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0,5
- Jännite: AC 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 40
- Teho: 3,4
- Energiankulutus kWh/1000 h: 4

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 97 mm
- Kokonaispituus: 97 mm
- Kokonaisleveys: 35 mm

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Halkaisija: 35 mm
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Lämmin valkoinen valo

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103134936
- Nettopaino: 0,07 kg
- Bruttopaino: 0,48 kg
- Korkeus: 14,4 cm
- Pituus: 6,1 cm
- Leveys: 16,9 cm



Julkaisupäivä: 2026-06-13
Versio: 0.194

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com