

PHILIPS

Kohdelamppu 50W
PAR16 GU10 x6

LED

2 700 K

375 lm

50 000 t



8721103135636



Lamppu vertaansa vailla

Philips LED-kohdelamput valaisevat kauniisti, niiden käyttöikä on poikkeuksellisen pitkä ja ne säästävät energiaa. Pitkäikäinen kohdelamppu sopii täydellisesti korvaamaan GU10-kantaiset 50 watin kohdelamput.

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lamputillesi

- Muoto ja koko vastaavat vakiohalogeenilamppua

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta

Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä

- Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi

Kohokohdat

Muoto ja koko vastaavat perinteistä halogeenilamppua



Kauniin muotoilunsa ja tuttujen mittojensa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle vakiohalogeenilampulle.

Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta



Jopa 50 000 tunnin käyttöikä pidentää lampujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 50 vuotta.

Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo voi aiheuttaa heijastusta. Liian pehmeä valo taas voi johtaa välikymiseen. Voit valaista ympäristösi lempeästi LED-valoilla, jotka on suunniteltu ystävälliseksi silmille, ja luoda samalla kotiin täydellisen tunnelman.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: GU10
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Muotoilu ja pinnoitus

- Materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 50 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Sisältää akut: ei
- Valitse haluamasi väri: ei
- Integroitu LED: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valovirta: 375 lm
- Valotehokkuus (nimellinen): 178

Yleistä

- EyeComfort: ei
- LED-innovaatiot: UltraEfficient

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8721103135636
- Tilauskoodi: 872110313563600
- Tuotteen nimi: LED CLA 50W GU10 WW 36D ND UE 6CT/4 EC

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.3
- Jännite: AC 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 50
- Teho: 2,1
- Energiankulutus kWh/1000 h: 3

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 54 mm
- Kokonaispituus: 54 mm
- Kokonaisleveys: 50 mm

Mitoitusarvot

- Nimellinen huippuintensiteetti: 680

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Halkaisija: 50 mm
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Lämmin valkoinen valo

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103135636
- Nettopaino: 0,26 kg
- Bruttopaino: 1,61 kg
- Korkeus: 11,4 cm
- Pituus: 5,2 cm
- Leveys: 17 cm

