

# PHILIPS

Kohdelamppu 35W  
PAR16 GU10 x6

LED

2 700 K

215 lm

50 000 t



8721103135650



## Lamppu vertaansa vailla

Philips LED-kohdelamput valaisevat kauniisti, niiden käyttöikä on poikkeuksellisen pitkä ja ne säästävät energiaa. Pitkäikäinen kohdelamppu sopii täydellisesti korvaamaan GU10-kantaiset 35 watin kohdelamput.

### **Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille**

- Muoto ja koko vastaavat vakiohalogeenilamppua

### **Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu**

- Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta

### **Laadukas LED-valo, joka kestää vuosikymmeniä**

- Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi

# Kohokohdat

## Muoto ja koko vastaavat perinteistä halogeenilamppua



Kauniin muotoilunsa ja tuttujen mittojensa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle vakiohalogeenilampulle.

## Pitkäikäinen lamppu – käyttöikä jopa 50 vuotta



Jopa 50 000 tunnin käyttöikä pidentää lampujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 50 vuotta.

## Suunniteltu ystävälliseksi silmillesi



Liian kirkas valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo voi aiheuttaa heijastusta. Liian pehmeä valo taas voi johtaa välikkymiseen. Voit valaista ympäristösi lempeästi LED-valoilla, jotka on suunniteltu ystävälliseksi silmille, ja luoda samalla kotiasi täydellisen tunnelman.

# Tekniset tiedot

### Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: GU10
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

### Muotoilu ja pinnoitus

- Materiaali: Lasi

### Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 50 000

### Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

### Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Sisältää akut: ei
- Valitse haluamasi väri: ei
- Integroitu LED: Kyllä

### Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valovirta: 215 lm
- Valotehokkuus (nimellinen): 179

### Yleistä

- EyeComfort: ei
- LED-innovaatiot: UltraEfficient

### Pakkauksen tiedot

- EAN: 8721103135650
- Tilauskoodi: 872110313565000
- Tuotteen nimi: LED CLA 35W GU10 WW 36D ND UE 6CT/4 EC

### Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.25
- Jännite: AC 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 35
- Teho: 1,2
- Energiankulutus kWh/1000 h: 2

**Tuotteen mitat ja paino**

- Kokonaiskorkeus: 54 mm
- Kokonaispituus: 54 mm
- Kokonaisleveys: 50 mm

**Mitoitusarvot**

- Nimellinen huippuintensiiteetti: 390

**Tekniset tiedot**

- Taajuus: 50-60
- Halkaisija: 50 mm
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Lämmin valkoinen valo

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8721103135650
- Nettopaino: 0,26 kg
- Bruttopaino: 1,61 kg
- Korkeus: 11,4 cm
- Pituus: 5,2 cm
- Leveys: 17 cm

