

# PHILIPS

RGB-älyvalonauha, 10 m,  
tyyppi C, Connected by WiZ

Smart LED

Staattisia ja dynaamisia  
valaistusasetuksia

Monipuolinen ja leikattava

Luotettava ja helppo asentaa



8721103135957



## Koristele väreillä

Muuta minkä tahansa huoneen tunnelma monipuolisella, älykkäällä valonauhalla. Tutustu laajaan valaistusasetusten valikoimaan. Leikkaa valonauha sopivan kokoiseksi ja kiinnitä huonekaluihin, seinälle tai kaappien alle (huomaa, että leikattuja osia ei voi kiinnittää uudelleen). Suojakuori takaa pitkän käyttöiän. Valonauha on helppo kiinnittää sen takaosan teippipinnan ansiosta. Kiinnitys käy nopeasti, eikä se vahingoita pintoja. Helppo määrittää WiZ-sovelluksessa ja täysin yhteensopiva kaikkien Connected by WiZ -tuotteiden kanssa.

### Helppo asentaa

- Helppo käyttöönotto
- Helppo asentaa

### Älykkäät ominaisuudet

- Automatisoi älyvalot rutiinien avulla
- SpaceSense-liikkeentunnistus
- Synkronoi musiikin kanssa

### Älylaitteet

- Matter-sertifioitu

### Valaisutilat

- Eloisa väri

# Kohokohdat

## Helppo käyttöönotto



1. Lataa WiZ-sovellus  
2. Sytytä valot  
3. Yhdistä valot Wi-Fi-verkkoon

## Helppo asentaa



Taivuta ja leikkaa sopivan kokoiseksi. Kiinnitä paikalleen valonauhan teippipinnalla ja kiinnikkeillä.

## Automatisoi älyvalot rutiinien avulla

Automatisoi valot päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajoita valot syttymään ennen kotiin saapumista ja sammumaan, kun niitä ei tarvita.

## SpaceSense-liikkeen tunnistus



Integroidun SpaceSense-tekniikan avulla voit käyttää valojesi liiketunnistimia, ja valot syttyvät automaattisesti, kun astut huoneeseen. Tarvitset vähintään kaksi Connected by WiZ -valoa tai -laitetta.

## Synkronoi musiikin kanssa




Tunne rytmi Music Syncillä. Synkronoi valot suosikkikappaleidesi kanssa älypuhelimien mikrofoniin avulla.

## Matter-sertifioitu



Ohjaa valoja kodin virtuaaliavustajalla – Matter-yhteensopivuuden ansiosta voit integroida Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

## Eloisa väri



Valitse mieleisesi miljoonista eloisista väreistä ja luo tunnelmavalaistusta joka hetkeen.

# Tekniset tiedot

## Polttimen ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

## Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

**Lisäominaisuus/lisävaruste mukana**

- Säädettävä spotti: Ei
- Valitse haluamasi väri: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: Kyllä
- Säänkestävä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Johdossa virtakytkin: Kyllä
- Mukana verkkolaite: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

**Valon ominaisuudet**

- Värintoistoindeksi (CRI):  $\geq 80$
- Väriämpötila: 2200–6500 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %:  $< 2$
- Valotehokkuus (nimellinen): 95

**Yleistä**

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Olohuone, Lastenhuone, Viihdehuone

**Muut ominaisuudet**

- Lampun virta: 75 mA

**Tehonkulutus**

- Tehokerroin: 0.7
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 10
- Energiankulutus kWh/1000 h: 11

**Tuotteen mitat ja paino**

- Nettopaino: 0,195 kg
- Kokonaiskorkeus: 0,21 mm
- Kokonaispituus: 1 000 mm
- Kokonaisleveys: 1 mm

**Huolto**

- Takuu: 2 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Taajuus: 50–60
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: NA
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Värivalo
- Mukana toimitettavan lampun teho: 12
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8721103135957
- Nettopaino: 0,2 kg
- Bruttopaino: 0,3 kg
- Korkeus: 19,3 cm
- Pituus: 8,2 cm
- Leveys: 16,4 cm

