

PHILIPS

Älykäs Dial switch -kytkin,
kätevä ohjaus, himmennys,
ladattava akku

Älytarvike

Mukautettavat painikkeet

Asenna seinälle ja käytä
kaukosäätimenä

Toimii ilman Wi-Fiä



8721103136039



Kaikki yhdessä kytkimessä

Ohjaa valaistusta kätevästi Dial switch -kytkimellä, jossa on pyöritettävä säädin valojen sytytystä ja himmennystä sekä himmennystä varten. Lisäksi kytkimessä on kaksi mukautettavaa painiketta, joilla voit asettaa hetkessä suosikkivalaistusasetuksesi. Voit mukauttaa painikkeita WiZ-sovelluksessa ja luoda pikavalintoja. Kiinnitä pienikokoinen jalusta seinälle ja irrota magneettinen kytkin, niin voit ohjata valoja etänä ja langattomasti. Kytkin kommunikoi suoraan valojen kanssa, joten se toimii myös ilman Wi-Fi-yhteyttä. Pienikokoisesta LED-merkkivalosta näet, kun valot ovat päällä tai kun USB-kaapelilla ladattava akku tarvitsee virtaa. Helppo määrittää WiZ-sovelluksella ja täysin yhteensopiva kaikkien Connected by WiZ -tuotteiden kanssa.

Helppo asentaa

- Määrittys ei voi olla tätä helpompaa

Älykäs ohjaus

- Laaja kantama
- Connected by WiZ
- Mukautettavat valaistusasetukset

Muotoilu

- Kätevä ohjaus

Kohokohdat

Määrittys ei voi olla tätä helpompaa

Lataa WiZ-sovellus, kytke laite virtaan ja yhdistä se Wi-Fi-verkkoon. Voit aloittaa käytön heti!

Laaja kantama

Valoja voi ohjata jopa 15 metrin etäisyyden päästä sisätiloissa – myös seinien tai muiden esteiden läpi.

Connected by WiZ

Täysin yhteensopiva Connected by WiZ -tuotteiden kanssa – määritä WiZ-sovelluksessa ja ota käyttöön helppokäyttöinen älyvalaistus.

Mukautettavat valaistusasetukset

Voit mukauttaa näitä neljää valaistusasetusta kätevästi WiZ-sovelluksessa. Vaihda tunnelmaa lyhyellä tai pitkällä painalluksella.

Kätevä ohjaus

Voit asentaa taustalevyn haluamaasi paikkaan ja irrottaa kytkimen, kun haluat käyttää sitä kaukosäätimenä.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Sisältää akut: Kyllä
- Ohjausetäisyys: 15 m

Tehonkulutus

- Jännite: 5 V

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,1 kg
- Aukon pituus: 86 cm
- Aukon leveys: 86 cm
- Kokonaiskorkeus: 2,49 mm
- Kokonaispituus: 8,6 mm
- Kokonaisleveys: 8,6 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Akun/pariston tyyppi: LP402030
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka III – Erityisen pieni jännite

Tuki

- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103136039
- Nettopaino: 0,1 kg
- Bruttopaino: 0,14 kg
- Korkeus: 13,7 cm
- Pituus: 6,1 cm
- Leveys: 10,6 cm

