

PHILIPS

Moderni muotoilu


Luonnonvaloa sisätiloihin

Valoa, joka mukautuu rytmiisi

Mukana kaukosäädin



8721103138910



Tuo luonnonvalo kotiisi

Philips Skylight VitaUp. Luo päivänvaloa muistuttavaa valoa ja tukee D-vitamiinin tuotantoa. VitaUp-moduuli on suunniteltu tukemaan kehosi luonnollista D-vitamiinin tuotantoa.

D-vitamiinin tuotanto

- Tukee D-vitamiinin tuotantoa

Jäljittelee taivasnäkyä

- Jäljittelee taivasnäkyä

Valo, joka mukautuu päivän hetkeen

- Valo, joka mukautuu päivän hetkeen

Luonnonvaloa muistuttava valo

- Luonnonvaloa muistuttava valo

Käyttötarpeeseen sopivaa valoa

- Käyttötarpeeseen sopivaa valoa

Helppo asentaa ja ohjata

- Helppo asentaa ja ohjata

Kohokohdat

Tukee D-vitamiinin tuotantoa



VitaUp UV-B -moduuli tukee kehon luonnollista D-vitamiinin tuotantoa; testattu ja turvallinen; automaattinen virrankatkaisu 8 tunnin kuluttua tai ohjattavissa kaukosäätimellä. * Tutkimusten mukaan D-vitamiinilla on tärkeä rooli fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin tukemisessa.

Jäljittelee taivasnäköä



Suunniteltu toistamaan auringonvalon luonnollinen kirkkaus, varjot ja syvyys. Luo illuusion luonnonvalosta sisätiloissa

Valo, joka mukautuu päivän hetkeen



Automaattinen vuorokausirytmä - toiminto säätää valon kirkkautta ja sävyä automaattisesti päivänvalon luonnollisen rytmin mukaan

Luonnonvaloa muistuttava valo




Integroitu BioUp-moduuli tuottaa sinisävyistä valoa päivällä ja lämmintä valoa illalla

Käyttötärpeeseen sopivaa valoa



Viisi päivänvalon inspiroimaa valotilaa kirkkaasta, keskittymistä tukevasta valosta pehmeään, rentouttavaan valoon

Helppo asentaa ja ohjata



Helppo ja suoraviivainen asennus ilman erikoistyökaluja tai -vaiheita; helppokäyttöinen kaukosäädin mukana

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metall, Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävissä kaukosäätimellä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: Kyllä

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Väriämpötila: 3500–7500
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2
- Valotehokkuus (nimellinen): 62,5

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Kylpyhuone, Keittiö, Makuuhuone, Olohuone, Kotitoimisto, Käytävä
- Tyyli: Moderni
- Tyyppi: Skylight
- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: NatureConnect
- Lisäominaisuudet: VitaUp

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 420, 220 mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.9
- Teho: 48

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 6,8 kg
- Kokonaiskorkeus: 88 mm
- Kokonaispituus: 680 mm
- Kokonaisleveys: 453 mm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: LS 3800
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Säädettyvä valkoinen valo
- Verkkovirta: AC 110–240
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103138910
- Nettopaino: 6,4 kg
- Bruttopaino: 10,97 kg
- Korkeus: 53,5 cm
- Pituus: 79,7 cm
- Leveys: 17,5 cm

