

# PHILIPS

Horen kohdevalaisin,  
3 spottia

Kattoon/seinään asennettavat  
kohdevalaisimet

Ei sisällä lamppua

Musta

ClickFix



8721103143532



## Tyylikäs ja monipuolinen valaistus kotiisi

Valaise koti käytännöllisellä Philips-kohdevalaisimella. Valitse laadukas ja pitkäkestoinen Philips GU10 LED-lamppu, joka sopii valaisimeesi.

### Helppokäyttöinen

- Säädettävä spottipää
- Ei sisällä lamppua

### Helppo asentaa

- Helppo ClickFIX-asennus

### Helppo nauttia

- Seinälle tai kattoon asennettava valaisin antaa sinulle vapauden mukauttaa valaistusta sisustuksen mukaan.

### Materiaali ja viimeistely

- Laadukas materiaali

# Kohokohdat

## Säädettävä spottipää



Saat suunnattua valon haluamaasi suuntaan helposti säätämällä, kiertämällä tai taivuttamalla lampun spottipäätä.

## Ei sisällä lampua


Valaisimen mukana ei ole lampua, joten voit valita huoneeseen ja omaan makuusi sopivan tehoisen lampun. Philipsin LED-lamput takaavat korkealaatuisen ja pitkäkestoisen valovirran.

## Helppo ClickFIX-asennus

Asennus on kätevää Philipsin patentoidun ClickFIX-asennusjärjestelmän ansiosta. Asenna kohdevalaisin helposti itse. Kiinnitä vain asennuskiinnike kattoon, yhdistä johdot ja napsauta lopuksi lamppu kiinni.

## Mukautettava asennus seinälle tai kattoon

### Laadukas materiaali



Kestävä ja tyylikäs materiaali takaa pitkän käyttöiän.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: ei

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Lasi, Metall

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Kyllä
- Sisältää akut: ei
- click!FIX-kiinnitys: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

## Valon ominaisuudet

- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Ruokailutila, Autotalli, Olohuone, Kotitoimisto, Käytävä
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kattoon/seinään asennettavat kohdevalaisimet
- Lisäominaisuudet: ClickFix

## Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 150 mA

**Tuotteen mitat ja paino**

- Nettopaino: 0,854 kg
- Kokonaiskorkeus: 12 mm
- Kokonaispituus: 60 mm
- Kokonaisleveys: 14 mm

**Huolto**

- Takuu: 2 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Lampputeknologia: LED
- Verkkovirta: AC 220–240
- Kanta/kupu: GU10
- Vaihtolampun enimmäisteho: 50
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu
- Valonlähteiden määrä: 3
- Kiinnitysvaihtoehdot: Uppoasennettava

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8721103143532
- Nettopaino: 0,85 kg
- Bruttopaino: 0,98 kg
- Korkeus: 61,4 cm
- Pituus: 10,6 cm
- Leveys: 11 cm

