

PHILIPS

Mycena
pöytävalaisin

Kannettavat valaisimet

4 000/3 000/6 500 K

Valkoinen

Himmennettävä;Monta
värilämpötilaa

8721103148469



Sisusta valolla

Minimalistisessa pöytävalaisimessa on ladattava 1 800 mAh:n akku. Se valaisee suorituskyvyn heikentymättä jopa 6 tuntia langattomasti. Valaisimen valoteho on 150 luumenia. Sen kirkkaus sopii rentoihin iltoihin tai viihtyisän tunnelman luontiin. Valkoisen valon vaihtoehdot ovat viileä 6 500 K, neutraali 4 000 K ja lämmin 3 000 K, joten voit räätälöidä tunnelman näppärästi huoneeseen sopivaksi, olipa kyseessä sitten olohuone, makuuhuone tai keittiö. Käyttö on vaivatonta intuitiivisten kosketussäätimien ansiosta: vaihtelee valon sävyjä napauttamalla tai säädä kirkkautta painamalla pitkään.

Laadukasta valoa

- EyeComfort – silmille sopiva valo

Sopii sisätiloihisi

- Ilmeikäs ja elegantti muoto
- Saatavana 3 väri vaihtoehtoa

Ohjaus

- Himmennettävä

Kohokohdat

EyeComfort – silmille sopiva valo



Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. Monet meistä viettävät aikaa sisätiloissa, joten on tärkeää, että kotisi

on oikein valaistu. Tuotteemme täyttävät testatusti tiukat laatuvaatimukset muun muassa välkyksen, stroboskoopin, häikäisyn, värinoston ja himmennystehosteiden osalta EyeComfort-tuotevaatimusten täyttymisen varmistamiseksi. Tämä Philipsin LED-valaisin ei ainoastaan tuota miellyttävää valoa, vaan se toimii tällä tavalla koko käyttöikänsä ajan – valon laatu, teho ja väri pysyvät ennallaan yli vuosikymmenen ajan.

Ilmeikäs ja elegantti muoto

Pelkistetty ja moderni muotoilu tekee huoneistasi tyylikkääksi ja hienostuneita.

Saatavana 3 väriaihtoehtoa

Valitse nykyiseen värimaailmaan sopiva väri.

Himmennettävä

Voit vaihtaa tunnelmaa vähentämällä LED-lamppujen kirkkautta kirkkaasta valkoisesta valosta kotoisan lämpimään hehkuun – aivan kuten perinteisillä lampuilla.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Metall, Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 20 000
- Nimelliskäyttöikä: 20 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöikänsä päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Sisältää akut: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värinostoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 3000/4000/6500
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2
- Valotehokkuus (nimellinen): 75

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Kannettavat valaisimet
- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: Himmennettävä, Värilämpötila

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 400 mA

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,36 kg
- Kokonaiskorkeus: 204 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Halkaisija: 156 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 150
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Säädettävä valkoinen (kytkimessä lämmin valkoinen, luonnollinen valkoinen ja kylmä valkoinen)
- Verkkovirta: DC 5
- Akun/pariston tyyppi: INR18650
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka III – Erityisen pieni jännite
- Valonlähde vaihdettavissa: ei

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103148469
- Nettopaino: 0,36 kg
- Bruttopaino: 0,44 kg
- Korkeus: 21,4 cm
- Pituus: 18 cm
- Leveys: 18 cm



Julkaisupäivä: 2026-06-10
Versio: 0.191

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com