

PHILIPS

Kohdelamppu 50W
PAR16 GU10 x5

LED

2 200–2 700 K

345 lm

15 000 t

Himmennettävä



8721103152534



Himmennettävää, lämpimän valkoista LED-valoa

Philips-kohdelamppu luo tehokkaan valokeilan, ja valoa voi himmentää. Lampun käyttöikä on poikkeuksellisen pitkä, ja se tarjoaa merkittävät energiansäästöt. Pitkäikäinen kohdelamppu sopii täydellisesti korvaamaan GU10-kantaiset 50 watin kohdelamput.

Laadukasta valoa

- Aito, hehkulampunomainen, lämpimän valkoinen valo

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Himmennettävissä lämpimäksi hehkuksi

Himmennettävä (LED-lamput)

- Himmennettävä (LED-lamput)

Kohokohdat

Hehkulampunomainen lämpimän valkoinen

Polttimon väriämpötila on 2 700 K, joten se tuottaa lämmintä ja rauhoittavaa valoa. Tämä valo sopii täydellisesti kotisi tunnelmavalaistukseen.

Himmennettävissä lämpimäksi hehkuksi

Tämän lampun voi himmentää 2 200 kelvinin lämpimästä valosta 2 700 kelvinin valoon. Mitä enemmän valoa himmennetään, sitä lämpimämmäksi se muuttuu.

Himmennettävä (LED-lamput)



Valaisinta voi käyttää useimpien himmentimien kanssa. Luo haluttu tunnelma valaisimella, jota voi himmentää tasaisesti. Voit selvittää

taulukon avulla, sopiiko himmentimesi yhteen tämän valaisimen kanssa.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: GU10
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: Kyllä
- Valonlähteen materiaali: Lasi

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Hopea
- Materiaali: Lasi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei
- Sisältää akut: ei
- Valitse haluamasi väri: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Lämmin himmennettävä valo: Kyllä
- Keskipiste: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Väriämpötila: 2200–2700 K
- Valovirta: 345 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0
- Valotehokkuus (nimellinen): 90

Yleistä

- Tyyli: Moderni
- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: WarmGlow

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8721103152534
- Tilauskoodi: 872110315253400
- Tuotteen nimi: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD 5CT/6 EC

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.6
- Jännite: AC 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 50
- Teho: 3,8
- Energiankulutus kWh/1000 h: 4

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 54 mm
- Kokonaispituus: 54 mm
- Kokonaisleveys: 50 mm

Mitoitusarvot

- Nimellinen huippuintensiiteetti: 700

Huolto

- Takuu: 3 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Halkaisija: 50 mm
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Lämmin valkoinen valo
- IP-koodi: IP20
- Valonlähde vaihdettavissa: ei
- Liitäntälaitteiden yhteensopivuus: Verkkovirta

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103152534
- Nettopaino: 0,22 kg
- Bruttopaino: 0,26 kg
- Korkeus: 11,5 cm
- Pituus: 5,2 cm
- Leveys: 17 cm

