

# PHILIPS

Kohdelamppu 50W  
PAR16 GU10 x5

LED

2 700 K

355 lm

15 000 t



8721103152558



## Himmennettävää, lämpimän valkoista LED-valoa

Philips-kohdelamppu luo tehokkaan valokeilan, ja valoa voi himmentää. Lampun käyttöikä on poikkeuksellisen pitkä, ja se tarjoaa merkittävät energiansäästöt. Pitkäikäinen kohdelamppu sopii täydellisesti korvaamaan GU10-kantaiset 50 watin kohdelamput.

### Laadukasta valoa

- Aito, hehkulampunomainen, lämpimän valkoinen valo

### Enemmän kuin pelkkää valoa

- Himmennettävissä lämpimäksi hehkuksi

### Himmennettävä (LED-lamput)

- Himmennettävä (LED-lamput)

# Kohokohdat

## Hehkulampunomainen lämpimän valkoinen

Polttimon väriämpötila on 2 700 K, joten se tuottaa lämmintä ja rauhoittavaa valoa. Tämä valo sopii täydellisesti kotisi tunnelmavalolaistukseen.

## Himmennettävissä lämpimäksi hehkuksi

Tämän lampun voi himmentää 2 200 kelvinin lämpimästä valosta 2 700 kelvinin valoon. Mitä enemmän valoa himmennetään, sitä lämpimämmäksi se muuttuu.

## Himmennettävä (LED-lamput)



Valaisinta voi käyttää useimpien himmentimien kanssa. Luo haluttu tunnelma valaisimella, jota voi himmentää tasaisesti. Voit selvittää

taulukon avulla, sopiiko himmentimesi yhteen tämän valaisimen kanssa.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: GU10
- Lampun pinta: Clear
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Lasi

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Hopea
- Materiaali: Lasi

## Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei
- Sisältää akut: ei
- Valitse haluamasi väri: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Lämmin himmennettävä valo: ei
- Keskipiste: Kyllä

## Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valovirta: 355 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0
- Valotehokkuus (nimellinen): 77

## Yleistä

- Tyyli: Moderni
- EyeComfort: Kyllä
- LED-innovaatiot: EyeComfort
- Lisäominaisuudet: WarmGlow

## Pakkauksen tiedot

- EAN: 8721103152558
- Tilauskoodi: 872110315255800
- Tuotteen nimi: LEDClassic 50W GU10 WW 36D ND 5CT/6 EC

**Tehonkulutus**

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: AC 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 50
- Teho: 4,6
- Energiankulutus kWh/1000 h: 5

**Tuotteen mitat ja paino**

- Kokonaiskorkeus: 54 mm
- Kokonaispituus: 54 mm
- Kokonaisleveys: 50 mm

**Mitoitusarvot**

- Nimellinen huippuintensiiteetti: 700

**Huolto**

- Takuu: 3 vuotta

**Tekniset tiedot**

- Taajuus: 50-60
- Halkaisija: 50 mm
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Lämmin valkoinen valo
- IP-koodi: IP20
- Valonlähde vaihdettavissa: ei
- Liitäntälaitteiden yhteensopivuus: Verkkovirta

**Polttimo**

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

**Tuki**

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

**Pakkauksen mitat ja paino**

- EAN/UPC – tuote: 8721103152558
- Nettopaino: 0,2 kg
- Bruttopaino: 0,24 kg
- Korkeus: 11,5 cm
- Pituus: 5,2 cm
- Leveys: 17 cm

