

PHILIPS

Lamppu 60W A60
E27 x5

LED

2 700 K

806 lm

15 000 t



8721103152640



Tehokasta LED-valoa

Philipsin LED-lamput tarjoavat laadukasta valoa, poikkeuksellisen pitkän käyttöiän sekä merkittäviä energiansäästöjä.

Laadukasta valoa

- Lue lisää valosta

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampeillesi

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Säästää jopa 90 % energiaa

Kohokohdat

Lue lisää valosta



Väriämpötila: Valolla voi olla eri väriämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on alhainen Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä ja rauhoittavaa valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja virkistävämpää valoa. Värintoistokyky: Värintoistoindeksillä (CRI) kuvataan

valonlähteen vaikutusta väreihin. Luonnonvalon CRI-arvo on 100. Philipsin LED-lamppujen CRI-arvo on aina vähintään 80, joten värit näyttävät aina aidoilta ja luonnollisilta.

Korvaa vakiohehkulampun



Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

Säästää jopa 90 % energiaa



Nauti LED-tekniikan tuomasta energiansäästöstä tinkimättä valon laadusta. Välitön säästö energiankulutuksessa on yli 90 %, kun hehku- ja halogeenilamput vaihdetaan LED-valoihin.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Lampun pinta: Matta
- Himmennettävä: ei
- Valonlähteen materiaali: Muovi

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Ympäristöystävällisyys

- Tuotteen hävitys: Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattaen paikallisia määräyksiä. Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Sisältää akut: ei
- Valitse haluamasi väri: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Lämmin himmennettävä valo: ei
- Keskipiste: ei

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 150
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Väriämpötila: 2700 K
- Valovirta: 806 lm
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: 0.5
- Valotehokkuus (nimellinen): 100

Yleistä

- Tyyli: Klassinen
- EyeComfort: ei
- LED-innovaatiot: EyeComfort

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8721103152640
- Tilauskoodi: 872110315264000
- Tuotteen nimi: LED 60W A60 E27 WW FR ND 5CT/4 EC

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.51
- Jännite: AC 220-240 V
- Tehon vastaavuus: 60
- Teho: 8
- Energiankulutus kWh/1000 h: 8

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 108 mm
- Kokonaispituus: 108 mm
- Kokonaisleveys: 60 mm

Huolto

- Takuu: 3 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Halkaisija: 60 mm
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Lämmin valkoinen valo
- IP-koodi: IP44 (IP20 PSU)
- Valonlähde vaihdettavissa: ei
- UL märkä/kostea/kuiva paikka: Damp location
- Liitäntälaitteiden yhteensopivuus: Verkkovirta

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: ei

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: No
- Määritetty tukijakso: Ei sovellettavissa
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Ei sovellettavissa
- Viestintäprotokolla: Ei sovellettavissa
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Ei sovellettavissa

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103152640
- Nettopaino: 0,15 kg
- Bruttopaino: 0,2 kg
- Korkeus: 11,9 cm
- Pituus: 6,2 cm
- Leveys: 24,3 cm



Julkaisupäivä:
2026-06-06
Versio: 0.191

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com