

PHILIPS

HDMI 2 sync box 8K ja valonauha 55–65" TV:ille

Smart LED

Vaatii HDMI-tulon

Tukee 4K:ta 120 Hz:llä ja 8K:ta 60 Hz:llä

Nelisivuinen RGBIC-valonauha



8721103157454



Uppoudu viihteeseen helposti

HDMI 2.1 Sync Boxissa on korkea virkistystaajuus, ja se tukee 4K/120 Hz- ja 8K/60 Hz -sisältöjä. Voit liittää minkä tahansa HDMI-laitteen, ja Sync Box tukee kaiken sisällön synkronointia aina elokuvista videopeleihin. Nelisivuinen RGBIC-valonauha luo upeita valotehosteita seinälle. Se toistaa monta toisiinsa sulautuvaa väriä kerralla ja tekee tunnelmasta mukaansatempaavan. Voit uudistaa kodin viihdejärjestelmän viihteeseen synkronoidulla älyvalaistuksella, joka on helppo asentaa ja joka on laajennettavissa. Synkronoi niin monta yhteensopivaa valoa kuin haluat ja käytä HDMI-kytkintä, jos haluat yhdistää useita HDMI-laitteita. Ohjaa WiZ-sovelluksessa, Alexalla tai Google Homella.

Helppo asentaa

- Helppo määrittäminen

Älykäs ohjaus

- Ohjaa tavallasi

Älykkäät ominaisuudet


- Uudista kodin viihdejärjestelmä
- Mukautettavat synkronointitilat
- HDMI 2.1

Älylaitteet

- Matter-sertifioitu

Kohokohdat

Helppo määrittäminen



Kiinnitä valonauha televisioon, asenna sync box ja ota käyttöön vaikuttava viihdevalaistus.

Ohjaa tavallasi



Ohjaa helposti WiZ-sovelluksessa tai puhekomennoinnalla käyttämällä Googlea tai Alexaa. Voit myös asettaa valot syttymään ja sammumaan automaattisesti television kanssa.

Uudista kodin viihdejärjestelmä



Synkronoi älyvalosi minkä tahansa videosisällön kanssa HDMI-liitännän kautta ja uppoudu elokuvaan, peleihin ja urheiluun.

Mukautettavat synkronointitilat



Tutustu WiZ-sovelluksen valmiisiin synkronointitiloihin, kuten Cinematic ja Relaxation, ja mukauta kunkin synkronointitilan kirkkautta ja värejä katsomasi sisällön mukaan.

HDMI 2.1



Yhdistä Sync box HDMI-medialaitteeseen, kuten suoratoistolaitteeseen, digiboksiin tai pelikonsoliin. Tukee 4K:ta 120 Hz:llä, 8K:ta 60 Hz:llä, HDR10+:aa ja Dolby Visionia.

Matter-sertifioitu



Ohjaa valoja kodin virtuaaliavustajalla – Matter-yhteensopivuuden ansiosta voit integroida Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 15 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädetty spotti: Ei
- Valitse haluamasi väri: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: Kyllä
- Säänkestävä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Johdossa virtakytkin: ei
- Mukana verkkolaite: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 20
- Väriämpötila: 2700/6500
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: <2
- Valotehokkuus (nimellinen): 16

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Olohuone, Viihdehuone

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 165 mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.95
- Jännite: 220-240 V
- Energiankulutus kWh/1000 h: 11

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,591 kg
- Kokonaiskorkeus: 0,35 mm
- Kokonaispituus: 380 mm
- Kokonaisleveys: 1 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50/60
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 600
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Liukuvärjätty värivalo ja valkoinen valo (RGBICW)
- Mukana toimitettavan lampun teho: 36
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

Polttimo

- Muotoilu: NA
- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103157454
- Nettopaino: 0,59 kg
- Bruttopaino: 0,83 kg
- Korkeus: 19,5 cm
- Pituus: 7,3 cm
- Leveys: 19,5 cm



Julkaisupäivä: 2026-06-13
Versio: 0.129

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com