

PHILIPS

Älypistorasia, Matter-
yhteensopiva,
energiankulutusmittari, 1 kpl

Älytarvike

Tee laitteistasi älykkäitä

Älykkäät automaatiot

Energiankulutuksen seuranta



8721103159014



Tee mistä vain pistorasiasta älykäs

Tee laitteistasi älykkäitä muutamassa sekunnissa – kytke laite älypistorasiaan, niin voit ohjata sitä kätevästi mistä vain. Aseta älykkäitä, rutiineihisi sopivia automaatioita, ajoita laitteet käynnistymään tai sammumaan automaattisesti ja varmista, että laite on sammutettu, kun olet poissa kotoa, ja säästä energiaa. Älypistorasiassa on sisäänrakennettu energiankulutusmittari, jonka avulla voit seurata reaaliaikaista tehoa, virtaa ja jännitettä, tarkastella aiempia tietoja ja tehdä päätöksiä, jotka vähentävät energiankulutusta. Helppo määrittää WiZ-sovelluksessa ja täysin yhteensopiva kaikkien Connected by WiZ -tuotteiden kanssa. Tuote on Matter-sertifioitu, joten sen voi helposti integroida kodin virtuaaliavustajien, kuten Alexan, Apple Homen ja Google Homen, kanssa.

Helppo asentaa

- Määrittäminen ei voi olla tätä helpompaa

Älykäs ohjaus

- Connected by WiZ
- Tee laitteistasi älykkäitä
- Älykkäät automaatiot

Älylaitteet

- Matter-sertifioitu

Kohokohdat

Määrittys ei voi olla tätä helpompaa

Lataa WiZ-sovellus, kytke laite virtaan ja yhdistä se Wi-Fi-verkkoon. Voit aloittaa käytön heti!

Connected by WiZ

Täysin yhteensopiva Connected by WiZ -tuotteiden kanssa – määritä WiZ-sovelluksessa ja ota käyttöön helppokäyttöinen älyvalaistus.

Tee laitteistasi älykkäitä

Johdotusta tai työkaluja ei tarvita. Riittää, että kytket laitteen älypistorasiaan, niin voit ohjata sitä etänä mistä tahansa.

Älykkäät automaatiot

Ajoita laitteesi kytkeytymään päälle ja pois päältä rutiiniesi mukaan. Voit myös säästää energiaa varmistamalla, että laitteet ovat poissa päältä, kun ketään ei ole kotona.

Matter-sertifioitu



Ohjaa valoja kodin virtuaaliavustajalla – Matter-yhteensopivuuden ansiosta voit integroida Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Sisältää akut: ei
- Pistoketyyppi: Tyyppi F

Vuorovaikutteisuus

- Sähkövirta (A): 10

Tehonkulutus

- Jännite: 230 V

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,085 kg
- Kokonaiskorkeus: 8,2 mm
- Kokonaispituus: 5,5 mm
- Kokonaisleveys: 5,5 mm

Mitoitusarvot

- Nimellisteho: Max 2300

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka I – Maadoitettu

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103159014
- Nettopaino: 0,09 kg
- Bruttopaino: 0,12 kg
- Korkeus: 12 cm
- Pituus: 6,3 cm
- Leveys: 6,3 cm



Julkaisupäivä: 2026-06-10
Versio: 0.153

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com