

PHILIPS

RGBIC-älyvalonauha, 4 m,
tyyppi C, Connected by WiZ

Smart LED

Moniväriset valotehosteet

Staattisia ja dynaamisia
valaistusasetuksia

Monipuolinen ja leikattava



8721103159625



Toisiinsa sulautuvat värit

Monipuolinen RGBIC-valonauha luo upeita monivärisiä tehosteita – sateenkaaren värejä, värsiirtymiä ja säihkyviä tehosteita. Luo huoneeseen tunnelmaa erilaisilla valotehosteilla ja eloisilla väreillä. Valonauhan voi sijoittaa monipuolisesti eri paikkoihin kotona. Leikkaa sopivan kokoiseksi ja kiinnitä huonekaluihin, seinälle tai kaappien alle (huomaa, että leikattuja osia ei voi kiinnittää uudelleen). Helppo määrittää WiZ-sovelluksessa ja täysin yhteensopiva kaikkien Connected by WiZ -tuotteiden kanssa.

Helppo asentaa

- Helppo käyttöönotto
- Helppo asentaa

Älykkäät ominaisuudet

- SpaceSense-liikkeentunnistus
- Synkronoi musiikin kanssa

Älylaitteet

- Matter-sertifioitu

Valaisutilat

- Monivärinen valo
- Eloisa väri

Kohokohdat

Helppo käyttöönotto




1. Lataa WiZ-sovellus
2. Sytytä valot
3. Yhdistä valot Wi-Fi-verkkoon

Helppo asentaa



Taivuta ja leikkaa sopivan kokoiseksi. Kiinnitä paikalleen valonauhan teippipinnalla ja kiinnikkeillä.

SpaceSense-liikkeen tunnistus



Integroidun SpaceSense-tekniikan avulla voit käyttää valojasi liiketunnistimina, ja valot syttyvät automaattisesti, kun astut huoneeseen. Tarvitset vähintään kaksi Connected by WiZ -valoa tai -laitetta.

Synkronoi musiikin kanssa



Tunne rytmi Music Syncillä. Synkronoi valot suosikkikappaleidesi kanssa älypuhelimien mikrofoniin avulla.

Eloisa väri




Valitse mieleisesi miljoonista eloisista väreistä ja luo tunnelmavalaistusta joka hetkeen.

Matter-sertifioitu



Ohjaa valoja kodin virtuaaliavustajalla – Matter-yhteensopivuuden ansiosta voit integroida Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

Monivärinen valo



Tämä valonauha pystyy toistamaan samaan aikaan useita värejä ja luomaan monivärisiä valotehosteita, kuten sateenkaaria ja kimalluksia.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: White
- Materiaali: Muovi

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei
- Valitse haluamasi väri: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: Kyllä
- Säänkestävä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Johdossa virtakytkin: Kyllä
- Mukana verkkolaite: Kyllä
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 80
- Väriämpötila: 2700/6500
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: < 2
- Valotehokkuus (nimellinen): 95

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Keittiö, Makuuhuone, Olohuone, Lastenhuone, Viihdehuone

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 75 mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.7
- Jännite: 220-240 V
- Teho: 10,2
- Energiankulutus kWh/1000 h: 11

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,18 kg
- Kokonaiskorkeus: 0,21 mm
- Kokonaispituus: 400 mm
- Kokonaisleveys: 1 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: NA
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Liukuvärjätty värivalo (RGBIC)
- Mukana toimitettavan lampun teho: 12
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103159625
- Nettopaino: 0,18 kg
- Bruttopaino: 0,27 kg
- Korkeus: 16,7 cm
- Pituus: 8,2 cm
- Leveys: 13,9 cm



Julkaisupäivä: 2026-06-13
Versio: 0.230

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com