

PHILIPS

RGB LED -älylamppu A60,
kaukosäädin, E27-kanta,
806 lm

Smart LED

Miljoonia värejä

Säädettävä valkoinen valo

Kaukosäädin

8721103159700



Tee kodin valaistuksesta älykkäämpää

Uudista huoneen tunnelma älykkäällä valaistuksella, joka mukautuu kaikkiin käyttötarpeisiin. Luo huoneeseen tunnelmaa miljoonilla sävyillä tai valotehosteilla, kuten Fireplace ja Ocean. Vaihda viileistä ja virkistävästä sävyistä lämpimiin ja rentouttaviin sävyihin (2 200–6 500 K). Säädä valon kirkkaustasoa täydestä kirkkaudesta 1 %:iin.

Älykäs ohjaus

- Connected by WiZ
- Älykäs ohjaus

Älykkäät ominaisuudet

- SpaceSense-liikkeentunnistus

Älylaitteet

- Matter-sertifioitu

Valaisutilat


- Miljoonia värejä
- Säädettävä valkoinen valo
- Tehokas himmennys

Kohokohdat

Connected by WiZ


Ohjaa valojasi WiZ-sovelluksella, tarvikkeilla tai puhekomennnoilla käyttämällä kodin virtuaaliavustajaa. Yhteensopiva Alexan ja Google Homen kanssa.

Älykäs ohjaus



Ohjaa valojasi WiZ-sovelluksella, tarvikkeilla tai puhekomennnoilla älykkään kodin virtuaaliavustajan kautta; yhteensopiva Alexan ja Google Homen kanssa.

SpaceSense-liikkeentunnistus



Integroidun SpaceSense-teknologian avulla voit käyttää valojasi liiketunnistimina, ja valot syttyvät automaattisesti, kun astut huoneeseen. Tarvitset vähintään kaksi Connected by WiZ -valoa tai -laitetta.

Matter-sertifioitu



Ohjaa valoja kodin virtuaaliavustajalla – Matter-yhteensopivuuden ansiosta voit integroida Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

Miljoonia värejä



Valitse valon väri väripaletista tai aseta valmis valaistusasetus, kuten Fireplace tai Ocean, ja luo upeaa tunnelmaa sekunneissa.

Säädettävä valkoinen valo



Valitse viileitä, sinertäviä sävyjä, kun haluat keskittyä, ja lämpimiä sävyjä illalla rentoutumista varten (Väriämpötila: 2 200 – 6 500 K).

Tehokas himmennys



Himmennä valo tasaisesti täydestä kirkkaudesta 1 %:iin. Saat joka käyttötarpeeseen sopivan kirkkaustason.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: A60
- Pistoke: E27
- Lasin tyyppi: Huurrettu
- Himmennettävä: Kyllä

Polttimon mitat

- Paino: 0,05 kg

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 25 vuosi
- Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 25 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Integroitu LED: Kyllä
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2200–6500 K
- Valon väriluokka: Koko väriasteikko
- Valovirta: 806 @ 2700K lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Valotehokkuus (nimellinen): 94

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 65 mA

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8721103159700
- Tilauskoodi: 872110315970000
- Tuotteen nimi: PHI WFB 60W A60 E27 RGB 1PK + Remote

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: AC 220–240 V
- Teho: 8,5
- Energiankulutus kWh/1000 h: 9

Tuotteen mitat ja paino

- Kokonaiskorkeus: 11,1 mm
- Kokonaispituus: 11,1 mm
- Kokonaisleveys: 6 mm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 25 000
- Nimellisteho: 8.5

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Lampputeknologia: LED
- Vuon mittauksen viitearvo: Sphere

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103159700
- Nettopaino: 0,05 kg
- Bruttopaino: 0,13 kg
- Korkeus: 13 cm
- Pituus: 7 cm
- Leveys: 14 cm



Julkaisupäivä: 2026-07-15
Versio: 0.81

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com