

# PHILIPS

Gradient-valopalkit,  
RGBIC LED, Connected  
by WiZ

Smart LED

Moniväriset valotehosteet

Staattisia ja dynaamisia  
valaistusasetuksia

Synkronoi TV:n kanssa (vaatii  
synkronointilaitteen)



8721103160669



## Tunnelmavaloa joka tilaan

Nämä Gradient-valopalkit lisäävät kotiin dynaamista, moniväristä valoa (pakkaus sisältää kaksi valopalkkia). RGBIC-tekniikka saa aikaan eloisia, monivärisiä valotehosteita. Aseta valopalkit pysty- tai sivusuuntaan tai TV:n/näytön taakse luomaan tunnelmaa. Valittavana on erilaisia valmiita valaistusasetuksia, ja voit vaihtaa staattisten ja dynaamisten asetusten välillä helposti. Voit jopa yhdistää valopalkit TV-ruudun kanssa (synkronointilaitte vaaditaan) tai saada niiden valon tanssimaan suosikkikappaleidesi rytmiin.

### Helppo asentaa

- Helppo käyttöönotto

### Älykkäät ominaisuudet

- SpaceSense-liikkeentunnistus
- Synkronoi musiikin kanssa

### Älylaitteet

- Matter-sertifioitu

### Valaisutilat

- Tasaiset liukuvärit
- Vaikuttava valaistus

### Muotoilu

- Useita asennusvaihtoehtoja


# Kohokohdat

## Helppo käyttöönnotto



1. Lataa WiZ-sovellus  
2. Sytytä valot  
3. Yhdistä valot Wi-Fi-verkkoon

## SpaceSense-liikkeentunnistus



Integroidun SpaceSense-tekniikan avulla voit käyttää valojasi liiketunnistimina, ja valot syttyvät automaattisesti, kun astut huoneeseen. Tarvitset vähintään kaksi Connected by WiZ -valoa tai -laitetta.

## Synkronoi musiikin kanssa




Tunne rytmi Music Syncillä. Synkronoi valot suosikkikappaleidesi kanssa älypuhelimien mikrofoniin avulla.

## Matter-sertifioitu




Ohjaa valoja kodin virtuaaliavustajalla – Matter-yhteensopivuuden ansiosta voit integroida Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

## Tasaiset liukuvärit




Valaise seinät monella värillä, jotka sekoittuvat tasaisesti toisiinsa ja luovat liukuvärjättyjä valotehosteita.

## Vaikuttava valaistus



Koe viihde uudella tavalla synkronoimalla valot musiikin ja videon kanssa – edellyttää synkronointilaitetta.

## Useita asennusvaihtoehtoja



Voit sijoittaa valopalkit vaakasentoon tai asettaa ne kiinnikkeillä näytön taakse tai television viereen.

# Tekniset tiedot

## Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

## Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi

## Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

## Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei
- Valitse haluamasi väri: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: Kyllä
- Säänkestävä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Johdossa virtakytkin: ei
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

## Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI):  $\geq 80$
- Väriämpötila: 2700/6500
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %:  $< 2$

## Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Lastenhuone, Viihdehuone

## Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 58 mA

## Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.7
- Jännite: 220-240 V
- Energiankulutus kWh/1000 h: 8

## Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,545 kg
- Kokonaiskorkeus: 5,04 mm
- Kokonaispituus: 31,8 mm
- Kokonaisleveys: 9 mm

## Huolto

- Takuu: 2 vuotta

## Tekniset tiedot

- Taajuus: 50-60
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: NA
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Liukuvärjätty värivalo ja valkoinen valo (RGBICW)
- Mukana toimitettavan lampun teho: 8.2
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

## Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

## Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

## Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103160669
- Nettopaino: 0,55 kg
- Bruttopaino: 0,81 kg
- Korkeus: 17,1 cm
- Pituus: 7,4 cm
- Leveys: 41,3 cm



Julkaisupäivä: 2026-06-13  
Versio: 0.150

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)