

PHILIPS

Gradient-lattiavalaisin,
RGBIC LED, Connected
by WiZ

Smart LED

Moniväriset valotehosteet

Staattisia ja dynaamisia
valaistusasetuksia

Synkronoi TV:n kanssa (vaatii
synkronointilaitteen)



8721103160706



Ripaus väriä

Uudista huoneen tunnelma Gradient-lattiavalaisimella. RGBIC-tekniologia saa aikaan eloisia, monivärisiä valotehosteita. Minimalistinen ja kapea valaisin sopii joka huoneeseen, ja voit asettaa erilaisia valmiita valaistusasetuksia aina liikkuvista tehosteista pehmeään, tasaiseen hehkuun. Voit jopa synkronoida valaisimen TV-ruudun kanssa (synkronointilaitte vaaditaan) tai saada valon tanssimaan suosikkikappaleidesi tahtiin.

Helppo asentaa

- Helppo käyttöönotto

Älykkäät ominaisuudet

- SpaceSense-liikkeentunnistus
- Synkronoi musiikin kanssa

Älylaitteet

- Matter-sertifioitu

Valaisutilat

- Tasaiset liukuvärit
- Vaikuttava valaistus

Muotoilu

- Tyylikäs muotoilu


Kohokohdat

Helppo käyttöönotto



1. Lataa WiZ-sovellus
2. Sytytä valot
3. Yhdistä valot Wi-Fi-verkkoon

SpaceSense-liikkeentunnistus



Integroidun SpaceSense-teknologian avulla voit käyttää valojasi liiketunnistimina, ja valot syttyvät automaattisesti, kun astut huoneeseen. Tarvitset vähintään kaksi Connected by WiZ -valoa tai -laitetta.

Synkronoi musiikin kanssa




Tunne rytmi Music Syncillä. Synkronoi valot suosikkikappaleidesi kanssa älypuhelimien mikrofoniin avulla.

Matter-sertifioitu




Ohjaa valoja kodin virtuaaliavustajalla – Matter-yhteensopivuuden ansiosta voit integroida Alexan, Google Homen ja Apple Homen kanssa.

Tasaiset liukuvärit



Valaise seinät monella värillä, jotka sekoittuvat tasaisesti toisiinsa ja luovat liukuvärjättyjä valotehosteita.

Vaikuttava valaistus



Koe viihde uudella tavalla synkronoimalla valot musiikin ja videon kanssa – edellyttää synkronointilaitetta.

Tyylikäs muotoilu



Moderni ja minimalistinen valaisin sopii kaikenlaisiin tiloihin. Se lisää huoneeseen tyylikästä ilmettä.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Himmennettävä: Kyllä

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Musta
- Materiaali: Muovi, Alumiini

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyysskerroin: 70%
- Sytytysten määrä: 50 000
- Nimelliskäyttöikä: 15 000

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä spotti: Ei
- Valitse haluamasi väri: Kyllä
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: Kyllä
- Säänkestävä: ei
- Integroitu LED: Kyllä
- Johdossa virtakytkin: ei
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin himmennettävä valo: ei

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): ≥ 80
- Väriämpötila: 2200–6500 K
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: < 2

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Makuuhuone, Olohuone, Lastenhuone, Viihdehuone

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 69 mA

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.7
- Jännite: 220–240 V
- Energiankulutus kWh/1000 h: 9,5

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 1,347 kg
- Kokonaispituus: 135,5 mm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60
- Halkaisija: 90 mm
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: NA
- Lampputeknologia: LED
- Valon väri: Liukuvärjätty värivalo ja valkoinen valo (RGBICW)
- Mukana toimitettavan lampun teho: 9.7
- IP-koodi: IP20
- Turvallisuusluokka: Luokka II – Kaksoiseristetty

Polttimo

- Päivitettävä ohjelmisto: Kyllä

Tuki

- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Määritetty tukijakso: Vähintään 60 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä: 9999
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät: iOS, Android
- Viestintäprotokolla: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri-pikakomennot
- Matter-yhteensopivuus: Kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Wi-Fi)

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8721103160706
- Nettopaino: 1,35 kg
- Bruttopaino: 3,03 kg
- Korkeus: 14,8 cm
- Pituus: 143,4 cm
- Leveys: 14,3 cm



Julkaisupäivä: 2026-06-13
Versio: 0.150

© 2026 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com